

H6,0/23X GE SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Конический кабельный ввод из полипропилена
- Термостойкость до 105°C

для проводов от 1,5 до 16 мм² (AWG 16–6)

луженые медные

допуски на размеры по DIN 46228 часть 4

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник, Стандартный, 17 mm, 12 mm, желтый
Номер для заказа	9006790000
Тип	H6,0/23X GE SV
GTIN (EAN)	4008190332303
Кол.	100 Шт.
Упаковка	В ленте из пакетов

Дата создания 3 июня 2024 г. 7:25:12 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

H6,0/23X GE SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто 0,48 g

Технические данные

Исполнение	Описание артикула	Кабельный наконечник с защитой от короткого замыкания и замыкания на землю, цвет - желтый
Стандартный		

Кабельные наконечники

L1 в мм	23 мм	Диаметр изоляции (D2)	8,1 мм
Диаметр поверхности контакта (D1)	3,6 мм	Длина зачистки изоляции	17 мм
Длина поверхности контакта (L2)	12 мм	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 10
Поперечное сечение соединяемого провода	6 mm ²	Толщина изоляции (S2)	0,3 мм
Толщина металлической втулки (S1)	0,2 мм	Цветовой код	Weidmueller

Классификации

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Технические данные	Zuken E3.S
Пользовательская документация	Technical information - EN Technical information - DE
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

H6,0/23X GE SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж

