

**PZ 50 ZERT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее**

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

**Основные данные для заказа**

Версия	Инструмент для обжима наконечников, 25mm <sup>2</sup> , 50mm <sup>2</sup> , Обжим с гофрированием
Заказ №	<a href="#">9017400000</a>
Тип	PZ 50 ZERT
GTIN (EAN)	4008190470845
Кол.	1 Шт.
Запасные части	<a href="#">9006280000</a> <a href="#">9202810000</a>

## PZ 50 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Ширина	250 мм	Ширина (в дюймах)	9,842 inch
Масса нетто	725 g		

## Технические данные

Описание артикула	Инструмент для обжима
-------------------	-----------------------

## Описание контактов

Вид контакта	Кабельные наконечники с/без изоляции	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	50 mm <sup>2</sup>
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	25 mm <sup>2</sup>	Поперечное сечение провода, макс., AWG	AWG 0
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 4		

## Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Обжим с гофрированием
--------------------	-----------------------

## Классификации

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Загрузки

Пользовательская документация	<a href="#">Manual</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	

**PZ 50 ZERT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



## PZ 50 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Запасные части

## Принадлежности / запасные части

**Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее**

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

## Основные данные для заказа

Тип	ERTE ES PZ 50
Заказ №	<a href="#">9006280000</a>
GTIN (EAN)	4008190114619
Кол.	1 Шт.

## Запасные части



После снятия изоляции конец кабеля может быть обжат с соответствующими контактами или кабельными наконечниками. Обжим – это способ надежного соединения провода и контакта, который практически полностью вытеснил метод пайки. Обжимом называют создание сплошного неразъемного соединения между проводом и соединительным элементом. Такого соединения можно добиться исключительно при использовании высококачественных прецизионных инструментов. Результат – безопасное и надежное электрическое и механическое соединение. Weidmüller предлагает широкий ассортимент механических обжимных инструментов. Встроенная принудительная блокировка с возможностью разблокировки обеспечивает оптимальное качество обработки. Обжимные соединения, выполняемые с помощью инструментов Weidmüller, соответствуют международным нормам и предписаниям.

## Основные данные для заказа

Тип	ERTE GRIFFE PZ	Версия
Заказ №	<a href="#">9202810000</a>	Инструмент для обжима, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4032248512577	
Кол.	1 Шт.	

## PZ 50 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Провод, ном. сечение 50 мм<sup>2</sup>

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

## Основные данные для заказа

Тип	H50,0/41D BL	Версия	Упаковка
Заказ №	<a href="#">9019350000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 31 mm, 25 mm, синий	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190049263		
Кол.	50 Шт.		
Тип	H50,0/36D BL	Версия	Упаковка
Заказ №	<a href="#">9019340000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 26 mm, 20 mm, синий	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190067632		
Кол.	50 Шт.		
Тип	H50,0/36 OLIV	Версия	Упаковка
Заказ №	<a href="#">0444200000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 26 mm, 20 mm, оливковый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190110284		
Кол.	50 Шт.		

Номинальное поперечное сечение провода 35,0 мм<sup>2</sup>

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

## Основные данные для заказа

Тип	H35,0/30 BE	Версия	Упаковка
Заказ №	<a href="#">0317200000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 19 mm, 16 mm, бежевый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190023904		
Кол.	50 Шт.		
Тип	H35,0/39D R	Версия	Упаковка
Заказ №	<a href="#">9019330000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 28 mm, 25 mm, красный	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190048365		
Кол.	50 Шт.		
Тип	H35,0/32D R	Версия	Упаковка
Заказ №	<a href="#">9019320000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 19 mm, 18 mm, красный	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190111847		
Кол.	50 Шт.		

## PZ 50 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	H35,0/39 BE	Версия	Упаковка
Заказ №	<a href="#">0317300000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 28 mm, 25 mm, бежевый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190151294		
Кол.	50 Шт.		

Тип	H35,0/30D 16 R	Версия	Упаковка
Заказ №	<a href="#">9019310000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 19 mm, 16 mm, красный	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190102234		
Кол.	50 Шт.		

## Принадлежности / запасные части

**Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее**

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

## Основные данные для заказа

Тип	ERTE ES PZ 50
Заказ №	<a href="#">9006280000</a>
GTIN (EAN)	4008190114619
Кол.	1 Шт.

## PZ 50 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Запасные части



После снятия изоляции конец кабеля может быть обжат с соответствующими контактами или кабельными наконечниками. Обжим – это способ надежного соединения провода и контакта, который практически полностью вытеснил метод пайки. Обжимом называют создание сплошного неразъемного соединения между проводом и соединительным элементом. Такого соединения можно добиться исключительно при использовании высококачественных прецизионных инструментов. Результат – безопасное и надежное электрическое и механическое соединение. Weidmüller предлагает широкий ассортимент механических обжимных инструментов. Встроенная принудительная блокировка с возможностью разблокировки обеспечивает оптимальное качество обработки. Обжимные соединения, выполняемые с помощью инструментов Weidmüller, соответствуют международным нормам и предписаниям.

## Основные данные для заказа

Тип	ERTE GRIFFE PZ	Версия
Заказ №	<a href="#">9202810000</a>	Инструмент для обжима, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4032248512577	
Кол.	1 Шт.	

## Номинальное поперечное сечение провода 25,0 мм²



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

## Основные данные для заказа

Тип	H25,0/30 BR	Версия	Упаковка
Заказ №	<a href="#">0317000000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 mm, 16 mm, коричневый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190158231		
Кол.	50 Шт.		
Тип	H25,0/30D 16 GE	Версия	Упаковка
Заказ №	<a href="#">9019280000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 mm, 16 mm, желтый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190038380		
Кол.	50 Шт.		
Тип	H25,0/30T SW	Версия	Упаковка
Заказ №	<a href="#">9021190000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 mm, 16 mm, черный	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190115166		
Кол.	50 Шт.		

## PZ 50 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	H25,0/36D GE	Версия	Упаковка
Заказ №	<a href="#">9019300000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 24 mm, 22 mm, желтый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190054984		
Кол.	50 Шт.		
Тип	H25,0/36 BR	Версия	Упаковка
Заказ №	<a href="#">0317100000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 24 mm, 22 mm, коричневый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190049751		
Кол.	50 Шт.		
Тип	H25,0/36T SW	Версия	Упаковка
Заказ №	<a href="#">9021200000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 24 mm, 22 mm, черный	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190055400		
Кол.	50 Шт.		

## Номинальное поперечное сечение провода 10,0 мм² - 185,0 мм²



Для проводов 10,0-185,0 мм² (AWG 7-350 MCM)

Материал E-Cu, оцинкованный гальваническим способом

Допуск на размер согласно DIN 46228, часть 1

- Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете

## Основные данные для заказа

Тип	H25,0/18	Версия	Упаковка
Заказ №	<a href="#">0375300000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 mm, 18 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190145378		
Кол.	100 Шт.		
Тип	H50,0/18	Версия	Упаковка
Заказ №	<a href="#">9004210000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 mm, 18 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190123383		
Кол.	100 Шт.		
Тип	H35,0/18	Версия	Упаковка
Заказ №	<a href="#">0368900000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 mm, 18 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190145675		
Кол.	100 Шт.		
Тип	H35,0/25	Версия	Упаковка
Заказ №	<a href="#">9004190000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 25 mm, 25 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190096083		
Кол.	100 Шт.		
Тип	H50,0/22S	Версия	Упаковка
Заказ №	<a href="#">9025880000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 22 mm, 22 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190180430		
Кол.	100 Шт.		
Тип	H25,0/25	Версия	Упаковка
Заказ №	<a href="#">9004170000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 25 mm, 25 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190021863		
Кол.	250 Шт.		

Дата создания 4 июня 2024 г. 5:51:03 CEST

Статус каталога 01.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.



**PZ 50 ZERT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Аксессуары**

Тип	H35,0/30S	Версия	Упаковка
Заказ №	<a href="#">9451000000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 30 mm, 30 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190071516		
Кол.	100 шт.		
Тип	H35,0/32	Версия	Упаковка
Заказ №	<a href="#">9004200000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 32 mm, 32 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190077303		
Кол.	100 шт.		
Тип	H25,0/32	Версия	Упаковка
Заказ №	<a href="#">9004180000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 32 mm, 32 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190113162		
Кол.	100 шт.		
Тип	H50,0/32	Версия	Упаковка
Заказ №	<a href="#">9004220000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 32 mm, 32 mm, Нет	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190059606		
Кол.	100 шт.		