


**H1,0/15S ZH GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Коническая входная воронка для кабеля из полипропилена

- Термостойкость до 105°C

Для проводов 0,5–10,0 мм<sup>2</sup> (AWG 20–7)

Материал: электротехническая медь с гальваническим покрытием из олова

Допуск на размеры согласно DIN 46228 разд. 4

**Основные данные для заказа**

|                  |   |
|------------------|---|
| Исполнение       | Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 12 мм, 8 мм, желтый |
| Номер для заказа | <a href="#">9018690000</a>                                    |
| Тип              | H1,0/15S ZH GE  |
| GTIN (EAN)       | 4032248017720   |
| Кол.             | 500 Шт.   |
| Упаковка         | Россыпью  |

## H1,0/15S ZH GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |         |
|-------------|---------|
| Масса нетто | 0,158 g |
|-------------|---------|

## Технические данные

|            |                    |                   |   |
|------------|--------------------|-------------------|---|
| Исполнение | Двойной наконечник | Описание артикула | Сдвоенный кабельный наконечник, цвет - желтый |
|------------|--------------------|-------------------|---|

## Кабельные наконечники

|   |                   |   |             |
|---|-------------------|---|-------------|
| L1 в мм                                 | 15 мм             | Высота изоляции (A)                                 | 6,5 мм      |
| Диаметр поверхности контакта (D1)       | 2,3 мм            | Длина зачистки изоляции                             | 12 мм       |
| Длина поверхности контакта (L2)         | 8 мм              | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 17      |
| Поперечное сечение соединяемого провода | 1 mm <sup>2</sup> | Толщина изоляции (S2)                               | 0,3 мм      |
| Толщина металлической втулки (S1)       | 0,15 мм           | Цветовой код  | Weidmueller |
| Ширина изоляции (B)                     | 3,6 мм            |   |             |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000005    | ETIM 7.0    | EC000005    |
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Технические данные            | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| Технические данные            | <a href="#">Zuken E3.S</a>   |
| Пользовательская документация | <a href="#">Technical information - EN</a><br><a href="#">Technical information - DE</a> |
| Каталог                       | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |
| Брошюры                       |  |

**H1,0/15S ZH GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Чертеж**

