

**H0,75/12T HBL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Подобно иллюстрации**

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

**Основные данные для заказа**

Версия	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, Светло-синий
Заказ №	<a href="#">9021030000</a>
Тип	H0,75/12T HBL
GTIN (EAN)	4008190152901
Кол.	500 Шт.
Упаковка	Россыпью

H0,75/12T HBL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

## Размеры и массы

Масса нетто	0,078 g
-------------	---------

## Технические данные

Исполнение	Описание артикула	Кабельный наконечник с изоляцией, цвет - свет-ло-синий
Стандартный		

## Кабельные наконечники

L1 в мм	12 мм	Военное обозначение	T 20A 004 A
Диаметр изоляции (D2)	2,8 мм	Диаметр поверхности контакта (D1)	1,2 мм
Длина зачистки изоляции	8 мм	Длина поверхности контакта (L2)	6 мм
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 18	Поперечное сечение соединяемого провода	0,75 mm <sup>2</sup>
Толщина изоляции (S2)	0,25 мм	Толщина металлической втулки (S1)	0,15 мм
Цветовой код	прочее		

## Классификации

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E499744

## Загрузки

Пользовательская документация	<a href="#">Technical information - EN</a> <a href="#">Technical information - DE</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**H0,75/12T HBL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Чертеж**

