

H0,25/10T GE SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Цветовой код Weidmüller
- в ленте из пакетов (5 x 100 шт.)

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, желтый
Номер для заказа	9021210000
Тип	H0,25/10T GE SV
GTIN (EAN)	4008190045555
Кол.	500 Шт.
Упаковка	В ленте из пакетов

H0,25/10T GE SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	0,056 g
-------------	---------

Технические данные

Исполнение	Стандартный	Описание артикула	Кабельный наконечник с изоляцией, цвет желтый
------------	-------------	-------------------	---

Кабельные наконечники

L1 в мм	10 мм	Диаметр изоляции (D2)	1,8 мм
Диаметр поверхности контакта (D1)	0,8 мм	Длина зачистки изоляции	8 мм
Длина поверхности контакта (L2)	6 мм	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 24
Поперечное сечение соединяемого провода	0,25 mm ²	Толщина изоляции (S2)	0,25 мм
Толщина металлической втулки (S1)	0,15 мм	Цветовой код	Telemecanique

Классификации

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Технические данные	Zuken E3.S
Пользовательская документация	Technical information - EN Technical information - DE
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

H0,25/10T GE SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж

