

**H4,0/18T OR SV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- В групповой упаковке
- Цветовой код Weidmüller
- Другой цветовой код

**Основные данные для заказа**

Версия	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, оранжевый
Заказ №	<a href="#">9021250000</a>
Тип	H4,0/18T OR SV
GTIN (EAN)	4008190159313
Кол.	250 Шт.
Упаковка	В ленте из пакетов

## H4,0/18T OR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Масса нетто	0,296 g
-------------	---------

## Технические данные

Исполнение	Описание артикула	Кабельный наконечник с изоляцией, цвет оранжевый
Стандартный		

## Кабельные наконечники

L1 в мм	18 мм	Диаметр изоляции (D2)	4,8 мм
Диаметр поверхности контакта (D1)	2,8 мм	Длина зачистки изоляции	12 мм
Длина поверхности контакта (L2)	10 мм	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 12
Поперечное сечение соединяемого провода	4 mm <sup>2</sup>	Толщина изоляции (S2)	0,3 мм
Толщина металлической втулки (S1)	0,2 мм	Цветовой код	Telemecanique

## Классификации

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E499744

## Загрузки

Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Технические данные	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Пользовательская документация	<a href="#">Technical information - EN</a> <a href="#">Technical information - DE</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	

**H4,0/18T OR SV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Чертеж**

