

H0,75/12 W SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- в ленте из пакетиков (5 x 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | Кабельный наконечник, Стандартный, 8 mm, 6 mm, белый |
| Заказ № | 9028280000 |
| Тип | H0,75/12 W SV |
| GTIN (EAN) | 4008190902216 |
| Кол. | 500 Шт. |
| Упаковка | В ленте из пакетов |

H0,75/12 W SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | |
|-------------|--------|
| Масса нетто | 0,08 g |
|-------------|--------|

Технические данные

| | | | |
|------------|-------------|-------------------|--|
| Исполнение | Стандартный | Описание артикула | Кабельный наконечник с изоляцией, цвет - белый |
|------------|-------------|-------------------|--|

Кабельные наконечники

| | | | |
|---|----------------------|---|-------------|
| L1 в мм | 12 мм | Диаметр изоляции (D2) | 2,8 мм |
| Диаметр поверхности контакта (D1) | 1,2 мм | Длина зачистки изоляции | 8 мм |
| Длина поверхности контакта (L2) | 6 мм | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 18 |
| Поперечное сечение соединяемого провода | 0,75 mm ² | Толщина изоляции (S2) | 0,25 мм |
| Толщина металлической втулки (S1) | 0,15 мм | Цветовой код | Weidmueller |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000005 | ETIM 7.0 | EC000005 |
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 |

Сертификаты

Сертификаты



| | |
|-----------------------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
| UL File Number Search | Сайт UL |
| Сертификат № (cULus) | E499744 |

Загрузки

| | |
|-------------------------------|--|
| Технические данные | CAD data – STEP |
| Технические данные | Zuken E3.S |
| Пользовательская документация | Technical information - EN Technical information - DE |
| Каталог | Catalogues in PDF-format |
| Брошюры | |

H0,75/12 W SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж

