

EINSATZ A8-2 CL55**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Корпус чемодана из небьющейся пластмассы из полипропилена
- Хранение, позволяющее транспортировку и обеспечивающее наглядное расположение материала при минимальной занимаемой площади
- С 2-мя прочными задвижками
- Чемоданы и коробки можно ставить на ребро и штабелировать без опасения, что произойдет соскальзывание
- Возможность секционирования при помощи вставок

Основные данные для заказа

Исполнение	Набор матриц-вставок
Номер для заказа	9028420000
Тип	EINSATZ A8-2 CL55
GTIN (EAN)	4032248496341
Кол.	1 Шт.

EINSATZ A8-2 CL55

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	157 мм	Глубина (дюймов)	6,181 inch
Высота	47 мм	Высота (в дюймах)	1,85 inch
Ширина	55 мм	Ширина (в дюймах)	2,165 inch
Масса нетто	27,39 g		

Технические данные

Описание артикула	Вставка в чемодан (47x55x157) мм
-------------------	-------------------------------------

Чемодан + вставки

Цвет корпуса	естественного цвета
--------------	---------------------

Информация о продукции

Описание артикула	Вставка в чемодан (47x55x157) мм	Описание изделия	• Вставки для горизон- тальной компоновки
-------------------	-------------------------------------	------------------	--

Классификации

ETIM 6.0	EC000524	ETIM 7.0	EC000524
ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ECLASS 9.0	27-40-02-18	ECLASS 9.1	21-10-06-02
ECLASS 10.0	27-40-02-18	ECLASS 11.0	27-40-02-18
ECLASS 12.0	27-40-02-18	ECLASS 13.0	27-40-02-18

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

EINSATZ A8-2 CL55

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

