


H2,5/16DS BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Коническая входная воронка для кабеля из полипропилена

- Термостойкость до 105°C

Для проводов 0,5–10,0 мм² (AWG 20–7)

Материал: электротехническая медь с гальваническим покрытием из олова

Допуск на размеры согласно DIN 46228 разд. 4

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник, Стандартный, 13 mm, 10 mm, синий
Номер для заказа	9036220000
Тип	H2,5/16DS BL
GTIN (EAN)	4032248068012
Кол.	500 Шт.
Упаковка	Россыпью

H2,5/16DS BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто 0,16 g

Технические данные

Исполнение	Описание артикула	Кабельный наконечник с изоляцией, специальный размер, цвет - синий
Стандартный		

Кабельные наконечники

L1 в мм	16 мм	Диаметр изоляции (D2)	4,2 мм
Диаметр поверхности контакта (D1)	2,2 мм	Длина зачистки изоляции	13 мм
Длина поверхности контакта (L2)	10 мм	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 14
Поперечное сечение соединяемого провода	2,5 mm ²	Толщина изоляции (S2)	0,25 мм
Толщина металлической втулки (S1)	0,15 мм	Цветовой код	Weidmueller

Классификации

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (UR)	E354986

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Пользовательская документация	Technical information - EN Technical information - DE
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

H2,5/16DS BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж

