

SE HD 140**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Работы под напряжением требуют соблюдения специальных директив и использование инструментов, специально предназначенных и испытанных для такого применения.

Weidmüller предлагает пользователю полный ассортимент клещей, соответствующий национальным и международным стандартам на методы испытаний.

Все клещи изготавливаются и испытываются согласно DIN EN 60900.

Благодаря эргономичной конструкции клещи приспособлены к форме ладони. Это обеспечивает оптимальное положение ладони, пальцы не сдавливаются, что в свою очередь не вызывает усталости при работе.

Основные данные для заказа

Исполнение	Кусачки-бокореzy
Номер для заказа	9046310000
Тип	SE HD 140
GTIN (EAN)	4032248357611
Кол.	1 Шт.

SE HD 140

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	140 мм	Ширина (в дюймах)	5,512 inch
Масса нетто	180,1 g		

Технические данные

Описание артикула	Изолированные бокорезы длиной 140 мм
-------------------	---

Клещи

Диаметр провода, макс. (Н)	2 мм	Диаметр провода, макс. (МН)	2,8 мм
Диаметр провода, макс. (Р)	1,4 мм	Общая длина	140 мм
С изоляцией для защиты, 1000 В	Да	Твердость лезвия	62 HRC
Форма (кусачки-бокорезы)	Стандартный		

Классификации

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ECLASS 9.0	21-04-47-01	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-47-01	ECLASS 11.0	21-04-47-01
ECLASS 12.0	21-04-47-01	ECLASS 13.0	21-04-47-01

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Сертификаты

Сертификаты



Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	Manufacturer's Declaration - Pliers
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

SE HD 140

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

