

## SE TOP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Работы под напряжением требуют соблюдения специальных директив и использование инструментов, специально предназначенных и испытанных для такого применения.

Weidmüller предлагает пользователю полный ассортимент клещей, соответствующий национальным и международным стандартам на методы испытаний.

Все клещи изготавливаются и испытываются согласно DIN EN 60900.

Благодаря эргономичной конструкции клещи приспособлены к форме ладони. Это обеспечивает оптимальное положение ладони, пальцы не сдавливаются, что в свою очередь не вызывает усталости при работе.

## Основные данные для заказа

Версия	Кусачки-бокорезы
Заказ №	<a href="#">9046340000</a>
Тип	SE TOP
GTIN (EAN)	4032248357642
Кол.	1 шт.

## SE TOP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Ширина	160 мм	Ширина (в дюймах)	6,299 inch
Масса нетто	220 g		

## Технические данные

Описание артикула	Бокорезы длиной 145 мм, изоляция согласно VDE
-------------------	--

## Клещи

Диаметр провода, макс. (Н)	2,5 мм	Диаметр провода, макс. (МН)	3,5 мм
Диаметр провода, макс. (Р)	2 мм	Общая длина	160 мм
С изоляцией для защиты, 1000 В	Да	Твердость лезвия	64 HRC
Форма (кусачки-бокорезы)	Силовые кусачки-бокорезы		

## Классификации

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ECLASS 9.0	21-04-47-01	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-47-01	ECLASS 11.0	21-04-47-01
ECLASS 12.0	21-04-47-01	ECLASS 13.0	21-04-47-01

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

## Сертификаты

Сертификаты



## Загрузки

Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	