

FZ 160**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



до 1000 В (AC) и 1500 В (DC)
защитная изоляция согласно IEC 900, DIN EN 60900

- Штамповка из высококачественной специальной инструментальной стали
- Безопасные рукоятки с эргономичным, предотвращающим проскальзывание покрытием TPE-VDE
- Из ударопрочного, холодо- и теплостойкого, трудно-воспламеняющегося, не содержащего кадмия термопластичного эластомера (TPE)
- Эластичная зона захвата и твердый стержень
- Отполированная до блеска поверхность
- Защита от коррозии посредством гальванического покрытия (никель-хром)

Основные данные для заказа

Версия	Клещи
Заказ №	9046350000
Тип	FZ 160
GTIN (EAN)	4032248357659
Кол.	1 шт.

FZ 160

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	160 мм	Ширина (в дюймах)	6,299 inch
Масса нетто	138 g		

Технические данные

Описание артикула	Плоскогубцы с длинным зевом, изоляция согласно VDE
-------------------	--

Клещи

Длина губок	45 mm	Общая длина	160 мм
С изоляцией для защиты, 1000 В	Да		

Классификации

ETIM 6.0	EC000833	ETIM 7.0	EC000833
ETIM 8.0	EC000833	ETIM 9.0	EC000833
ECLASS 11.0	21-04-38-17	ECLASS 12.0	21-04-38-17
ECLASS 13.0	21-04-38-17		

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8d9bd26a-0541-4f7a-a0ff-4f1cb017242d

Сертификаты

Сертификаты



Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	Manufacturer's Declaration - Pliers
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

FZ 160

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

