

FRZ SG 200

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Работы под напряжением требуют соблюдения специальных директив и использование инструментов, специально предназначенных и испытанных для такого применения.

Weidmüller предлагает пользователю полный ассортимент клещей, соответствующий национальным и международным стандартам на методы испытаний.

Все клещи изготавливаются и испытываются согласно DIN EN 60900.

Благодаря эргономичной конструкции клещи приспособлены к форме ладони. Это обеспечивает оптимальное положение ладони, пальцы не сдавливаются, что в свою очередь не вызывает усталости при работе.

Основные данные для заказа

Версия	Клещи
Заказ №	9046400000
Тип	FRZ SG 200
GTIN (EAN)	4032248357710
Кол.	1 шт.

FRZ SG 200

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	200 мм	Ширина (в дюймах)	7,874 inch
Масса нетто	179 g		

Технические данные

Описание артикула	Изогнутые кусачки с режущей кромкой длиной 200 мм, изоляция согласно VDE
-------------------	--

Клещи

Диаметр провода, макс. (Н)	1,8 мм	Диаметр провода, макс. (МН)	2,8 мм
Общая длина	200 мм	С изоляцией для защиты, 1000 В	Да
Твердость лезвия	60 HRC	Форма (плоскогубцы для телефонного кабеля)	гнутая

Классификации

ETIM 6.0	EC000835	ETIM 7.0	EC000835
ETIM 8.0	EC000835	ETIM 9.0	EC000835
ECLASS 11.0	21-04-38-16	ECLASS 12.0	21-04-38-16
ECLASS 13.0	21-04-38-16		

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8ca6a82a-a032-451b-b9c3-381eae86b1bb

Сертификаты

Сертификаты



Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	Manufacturer's Declaration - Pliers
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

FRZ SG 200

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

