

VZZ S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Работы под напряжением требуют соблюдения специальных директив и использование инструментов, специально предназначенных и испытанных для такого применения.

Weidmüller предлагает пользователю полный ассортимент клещей, соответствующий национальным и международным стандартам на методы испытаний.

Все клещи изготавливаются и испытываются согласно DIN EN 60900.

Благодаря эргономичной конструкции клещи приспособлены к форме ладони. Это обеспечивает оптимальное положение ладони, пальцы не сдавливаются, что в свою очередь не вызывает усталости при работе.

Основные данные для заказа

Версия	Клещи
Заказ №	9046470000
Тип	VZZ S
GTIN (EAN)	4032248357741
Кол.	1 шт.

VZZ S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	160 мм	Ширина (в дюймах)	6,299 inch
Масса нетто	140 g		

Технические данные

Описание артикула	Универсальные плоскогубцы, изоляция согласно VDE
-------------------	--

Клещи

Диаметр провода, макс. (Н)	1,6 мм	Диаметр провода, макс. (МН)	2,5 мм
С изоляцией для защиты, 1000 В	Да	Твердость лезвия	60 HRC
Форма (плоскогубцы для телефонного кабеля)	гнутая, с функциями снятия изоляции и обжима		

Классификации

ETIM 6.0	EC000836	ETIM 7.0	EC000836
ETIM 8.0	EC000836	ETIM 9.0	EC000836
ECLASS 9.0	21-04-38-09	ECLASS 9.1	21-04-38-00
ECLASS 10.0	21-04-38-09	ECLASS 11.0	21-04-38-09
ECLASS 12.0	21-04-38-09	ECLASS 13.0	21-04-38-09

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
---------	--

VZZ S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

