

**LIF 6M638 R****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изолированные ножевые наконечники вилочно-го типа из ПВХ с медной гильзой**

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , желтый
Номер для заказа	<a href="#">9200600000</a>
Тип	LIF 6M638 R
GTIN (EAN)	4032248410446
Кол.	100 Шт.

## LIF 6M638 R

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	8,2 мм	Глубина (дюймов)	0,323 inch
Ширина	23,8 мм	Ширина (в дюймах)	0,937 inch
Масса нетто	1,6 g		

## Технические данные

Описание артикула	Плоская вилка 4-6 мм <sup>2</sup>
-------------------	-----------------------------------

## Соединители

Диаметр пластиковой манжеты (D)	6,8 мм	Длина пластиковой манжеты (b)	13 мм
Изоляция	имеется	Материал / пластик	PVC
Плотность подключения (d3)	0,8 мм	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	6 мм <sup>2</sup>
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	4 мм <sup>2</sup>	Размеры	6,3 x 0,8 мм
Размеры (плоская вилка)	6,3 x 0,8 мм	Ширина подключения (d2)	6,3 мм

## Классификации

ETIM 6.0	EC000516	ETIM 7.0	EC000516
ETIM 8.0	EC000516	ETIM 9.0	EC000516
ECLASS 9.0	27-44-03-92	ECLASS 9.1	27-40-02-90
ECLASS 10.0	27-44-03-92	ECLASS 11.0	27-44-03-92
ECLASS 12.0	27-44-03-92	ECLASS 13.0	27-44-03-92

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки


Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	

**LIF 6M638 R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



## LIF 6M638 R

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Crimping tools

**Инструменты для обжима изолированных соединителей**

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

## Основные данные для заказа

Тип	CTI 6 G	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6302850000</a>	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под
GTIN (EAN)	4032248517855	изолированный кабельный наконечник, 0.5mm², 6mm², Овальный
Кол.	1 Шт.	обжим, Параллельный обжим
Тип	CTI 6	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6306120000</a>	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm², 6mm², Овальный обжим, Двойной обжим
Кол.	1 Шт.	