

KOFFER CARRY LITE 55**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Корпус чемодана из небульющейся пластмассы из полипропилена
- Хранение, позволяющее транспортировку и обеспечивающее наглядное расположение материала при минимальной занимаемой площади
- С 2-мя прочными задвижками
- Чемоданы и коробки можно ставить на ребро и штабелировать без опасения, что произойдет соскальзывание
- Возможность секционирования при помощи вставок

Основные данные для заказа

Версия	Инструменты, Пустая коробка / Чемодан
Заказ №	9202000000
Тип	KOFFER CARRY LITE 55
GTIN (EAN)	4032248481231
Кол.	1 Шт.

KOFFER CARRY LITE 55

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Глубина	330 мм	Глубина (дюймов)	12,992 inch
Высота	57 мм	Высота (в дюймах)	2,244 inch
Ширина	413 мм	Ширина (в дюймах)	16,26 inch
Масса нетто	952 g		

Технические данные

Описание артикула Чемодан, пустой

Чемодан + вставки

Материал крышка	Поликарбонат	Цвет корпуса	антрацит
Цвет крышки	прозрачный	Цвет фурнитуры	оранжевый

Информация о продукции

Описание артикула	Описание изделия	<ul style="list-style-type: none"> Защелки U-образного профиля на крышке и днище препятствуют смещению вставок и обеспечивают сортировку содержимого Прозрачная крышка из поликарбоната Великолепная ударопрочность! Эргономичная ручка для переноски
	Чемодан, пустой	

Классификации

ETIM 6.0	EC000524	ETIM 7.0	EC000524
ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ECLASS 9.0	27-40-02-18	ECLASS 9.1	21-10-06-02
ECLASS 10.0	27-40-02-18	ECLASS 11.0	27-40-02-18
ECLASS 12.0	27-40-02-18	ECLASS 13.0	27-40-02-18

Загрузки


Каталог [Catalogues in PDF-format](#)
Брошюры

KOFFER CARRY LITE 55

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



KOFFER CARRY LITE 55

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Вставки



- Корпус чемодана из небыющей пластмассы из полипропилена
- Хранение, позволяющее транспортировку и обеспечивающее наглядное расположение материала при минимальной занимаемой площади
- С 2-мя прочными задвижками
- Чемоданы и коробки можно ставить на ребро и штабелировать без опасения, что произойдет соскальзывание
- Возможность секционирования при помощи вставок

Основные данные для заказа

Тип	EINSATZ A9-1 CL55	Версия
Заказ №	9202020000	Набор матриц-вставок
GTIN (EAN)	4032248481255	
Кол.	50 Шт.	
Тип	EINSATZ A8-2 CL55	Версия
Заказ №	9028420000	Набор матриц-вставок
GTIN (EAN)	4032248496341	
Кол.	1 Шт.	
Тип	EINSATZ A9-2 CL55	Версия
Заказ №	9203260000	Набор матриц-вставок
GTIN (EAN)	4032248548675	
Кол.	1 Шт.	