

KOFFER PSC80 PC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Корпус чемодана из небуьющейся пластмассы из полипропилена
- Хранение, позволяющее транспортировку и обеспечивающее наглядное расположение материала при минимальной занимаемой площади
- С 2-мя прочными задвижками
- Чемоданы и коробки можно ставить на ребро и штабелировать без опасения, что произойдет соскальзывание
- Возможность секционирования при помощи вставок

Основные данные для заказа

Версия	Инструменты, Пустая коробка / Чемодан
Заказ №	9202330000
Тип	KOFFER PSC80 PC
GTIN (EAN)	4032248486700
Кол.	1 Шт.

KOFFER PSC80 PC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	261 мм	Глубина (дюймов)	10,276 inch
Высота	78 мм	Высота (в дюймах)	3,071 inch
Ширина	338 мм	Ширина (в дюймах)	13,307 inch
Масса нетто	569 g		

Технические данные

Описание артикула	Чемодан, пустой
-------------------	-----------------

Чемодан + вставки

Материал крышка	Поликарбонат	Цвет корпуса	антрацит
Цвет крышки	прозрачный	Цвет фурнитуры	оранжевый

Информация о продукции

Описание артикула	Описание изделия	<ul style="list-style-type: none">Защелки U-образного профиля на крышке и днище препятствуют смещению вставок и обеспечивают сортировку содержимогоПрозрачная крышка из поликарбонатаВеликолепная ударопрочность!Эргономичная ручка для переноски
	Чемодан, пустой	

Классификации

ETIM 6.0	EC000524	ETIM 7.0	EC000524
ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ECLASS 9.0	27-40-02-18	ECLASS 9.1	21-10-06-02
ECLASS 10.0	27-40-02-18	ECLASS 11.0	27-40-02-18
ECLASS 12.0	27-40-02-18	ECLASS 13.0	27-40-02-18

Загрузки


Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

KOFFER PSC80 PC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



KOFFER PSC80 PC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Аксессуары****Вставки**

- Корпус чемодана из небьющейся пластмассы из полипропилена
- Хранение, позволяющее транспортировку и обеспечивающее наглядное расположение материала при минимальной занимаемой площади
- С 2-мя прочными задвижками
- Чемоданы и коробки можно ставить на ребро и штабелировать без опасения, что произойдет соскальзывание
- Возможность секционирования при помощи вставок

Основные данные для заказа

Тип	EINSATZ BA8-PSC 80	Версия
Заказ №	9202310000	Набор матриц-вставок
GTIN (EAN)	4032248486687	
Кол.	1 Шт.	

Тип	EINSATZ BA7-PSC 80	Версия
Заказ №	9202320000	Набор матриц-вставок
GTIN (EAN)	4032248486694	
Кол.	1 Шт.	