

CRIMPSET PZ / CTI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Комплекты для обжима

Основные данные для заказа

Версия	Набор инструмента для обжима наконечников, Инструмент для обжима: PZ 6 Roto/CTI 6, инструмент для снятия изоляции: STRIPAX, Диапазон обжимаемых проводников, мин.: 0.14, Цветовой код: DIN
Заказ №	9202610000
Тип	CRIMPSET PZ / CTI
GTIN (EAN)	4032248502776
Кол.	1 Шт.
Упаковка	Пластмассовый ящик

Дата создания 4 июня 2024 г. 13:19:22 CEST

Статус каталога 01.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	330 мм	Глубина (дюймов)	12,992 inch
Высота	79 мм	Высота (в дюймах)	3,11 inch
Ширина	413 мм	Ширина (в дюймах)	16,26 inch
Масса нетто	4 871,4 g		

Наборы

Диапазон обжимаемых проводников, макс.	6 mm ²	Диапазон обжимаемых проводников, мин.	0,14 mm ²
Инструмент для обжима	PZ 6 Roto/CTI 6	Количество АЕН	2 000 pcs.
Упаковка	Пластмассовый ящик	Цветовой код	DIN
инструмент для снятия изоляции	STRIPAX		

Классификации

ETIM 6.0	EC000524	ETIM 7.0	EC000524
ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ECLASS 9.0	27-40-02-18	ECLASS 9.1	27-40-02-18
ECLASS 10.0	27-40-02-18	ECLASS 11.0	27-40-02-18
ECLASS 12.0	27-40-02-18	ECLASS 13.0	27-40-02-18

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	H0,5/14D W	Версия	Упаковка
Заказ №	9019010000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190120931		
Кол.	500 шт.		

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип	H1,0/14D R	Версия	Упаковка
Заказ №	9019080000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190090623		
Кол.	500 шт.		

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H2,5/15D BL	Версия	Упаковка
Заказ №	9019160000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190028732		
Кол.	500 Шт.		

Соединитель



Полностью изолированный соединительный разъем изготовлен из ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки

Основные данные для заказа

Тип	LIB 1,5B25 VF	Версия
Заказ №	9200490000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0.5
GTIN (EAN)	4032248410330	mm² - 1.5 mm², красный
Кол.	100 Шт.	
Тип	LIB 2,5B25 VF	Версия
Заказ №	9200500000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1.5
GTIN (EAN)	4032248410347	mm² - 2.5 mm², синий
Кол.	100 Шт.	
Тип	LIB 6B26 VF	Версия
Заказ №	9200510000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4
GTIN (EAN)	4032248410354	mm² - 6 mm², желтый
Кол.	100 Шт.	

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Вставки



- Корпус чемодана из небьющейся пластмассы из полипропилена
- Хранение, позволяющее транспортировку и обеспечивающее наглядное расположение материала при минимальной занимаемой площади
- С 2-мя прочными задвижками
- Чемоданы и коробки можно ставить на ребро и штабелировать без опасения, что произойдет соскальзывание
- Возможность секционирования при помощи вставок

Основные данные для заказа

Тип	EINSATZ BA8-PSC 80	Версия
Заказ №	9202310000	Набор матриц-вставок
GTIN (EAN)	4032248486687	
Кол.	1 Шт.	

Чемодан



- Корпус чемодана из небьющейся пластмассы из полипропилена
- Хранение, позволяющее транспортировку и обеспечивающее наглядное расположение материала при минимальной занимаемой площади
- С 2-мя прочными задвижками
- Чемоданы и коробки можно ставить на ребро и штабелировать без опасения, что произойдет соскальзывание
- Возможность секционирования при помощи вставок

Основные данные для заказа

Тип	KOFFER PSC80 PC	Версия
Заказ №	9202330000	Инструменты, Пустая коробка / Чемодан
GTIN (EAN)	4032248486700	
Кол.	1 Шт.	

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты



- Инструменты зачистки с автоматической саморегулировкой
- Для гибких и одножильных проводов
- Идеально подходит для проектирования заводов, железных дорог подвижного состава, ветровой энергетики, робототехники, взрывобезопасности, а также для морского транспорта, офшорной добычи и кораблестроения
- Регулировка длины зачистки с помощью концевого ограничителя
- Автоматическое открытие зажима после зачистки
- Отсутствие разделения отдельных проводов
- Легко приспособляемая для различной толщины изоляции
- Кабели с двойной изоляцией в двух операциях процесса без специальной регулировки
- Удобный саморегулирующийся режущий элемент
- Долгий срок службы
- Оптимизированная эргономичная конструкция

Основные данные для заказа

Тип	STRIPAX	Версия
Заказ №	9005000000	Инструменты, Инструмент для снятия изоляции и резки
GTIN (EAN)	4008190072506	
Кол.	1 Шт.	

Плоский кабельный наконечник, розеточная часть



Изолированные ножевые наконечники из ПВХ с медной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Основные данные для заказа

Тип	LIF 1,5F288 R	Версия
Заказ №	9200520000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410361	
Кол.	100 Шт.	
Тип	LIF 6F638 R	Версия
Заказ №	9200570000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410415	
Кол.	100 Шт.	
Тип	LIF 1,5F638 R	Версия
Заказ №	9200540000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410385	
Кол.	100 Шт.	

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	LIF 2,5F638 R	Версия
Заказ №	9200560000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2.5
GTIN (EAN)	4032248410408	mm², 1.5 mm² - 2.5 mm²
Кол.	100 Шт.	

Штырьковые кабельные наконечники



Изолированный разъем кабельных контактов из ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой

Основные данные для заказа

Тип	LIP 6R14 V	Версия
Заказ №	9200480000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 4
GTIN (EAN)	4032248410323	mm² - 6 mm², желтый
Кол.	100 Шт.	
Тип	LIP 2,5R12 V	Версия
Заказ №	9200470000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1.5
GTIN (EAN)	4032248410316	mm² - 2.5 mm², синий
Кол.	100 Шт.	
Тип	LIP 1,5R12 V	Версия
Заказ №	9200460000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 0.5
GTIN (EAN)	4032248410309	mm² - 1.5 mm², красный
Кол.	100 Шт.	

Crimping tools



Инструменты для обжима изолированных соединителей

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

Основные данные для заказа

Тип	CTI 6	Версия
Заказ №	9006120000	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm², 6mm², Овальный обжим, Двойной обжим
Кол.	1 Шт.	

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Номинальное поперечное сечение провода 6,0 мм²

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H6,0/20D GE	Версия	Упаковка
Заказ №	9019220000	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, желтый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190151607		
Кол.	100 шт.		

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Тип	H4,0/18D GR	Версия	Упаковка
Заказ №	9019190000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, серый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190141349		
Кол.	500 шт.		

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Кольцевые кабельные наконечники



Кабельные кольцевые наконечники с изоляцией, из ПВХ

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Основные данные для заказа

Тип	LIR 1,5M5 V	Версия
Заказ №	9200100000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5
GTIN (EAN)	4032248409860	mm², 0.5 mm² - 1.5 mm²
Кол.	100 Шт.	
Тип	LIR 1,5M4 V	Версия
Заказ №	9200090000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1,5
GTIN (EAN)	4032248409853	mm², 0.5 mm² - 1.5 mm²
Кол.	100 Шт.	
Тип	LIR 6M6 V	Версия
Заказ №	9200250000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6
GTIN (EAN)	4032248410071	mm², 4 mm² - 6 mm²
Кол.	100 Шт.	
Тип	LIR 2,5M5 V	Версия
Заказ №	9200180000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 2,5
GTIN (EAN)	4032248409808	mm², 1.5 mm² - 2.5 mm²
Кол.	100 Шт.	

Crimping tools



Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Тип	PZ 6 ROTO L	Версия
Заказ №	1444050000	Инструмент для обжима, Инструмент для обжима наконечников,
GTIN (EAN)	4050118248593	0.14mm², 6mm², Трапецидальный обжим
Кол.	1 Шт.	