

KOHS 19**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Для выполнения вырезов в распределительных шкафах предлагаются инструменты для пробивки отверстий производства Weidmüller.

- Кабельные вводы PG
- Кабельные вводы M
- Специальные кабельные вводы

Основные данные для заказа

Исполнение	Пробойник для листового материала
Номер для заказа	9205010000
Тип	KOHS 19
GTIN (EAN)	4032248694242
Кол.	1 Шт.

KONS 19

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Диаметр	19 мм	Масса нетто	246 g
---------	-------	-------------	-------

Технические данные

Описание артикула	Гидравлический винт Ø 19,0 мм
-------------------	----------------------------------

Классификации

ETIM 6.0	EC002131	ETIM 7.0	EC002691
ETIM 8.0	EC002691	ETIM 9.0	EC002691
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-04-50-03
ECLASS 12.0	21-04-50-03	ECLASS 13.0	21-04-50-03

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	