

## POK MOPL 1616

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Подобно иллюстрации



Корпуса серии Klippon® POK изготовлены из высококачественного полиэстера, армированного стекловолокном, и идеально подходят для областей и условий применения, где требуется стойкость к коррозии и ударопрочность, а также высокий класс защиты IP.

Изделия этой серии имеют следующие основные отличительные особенности:

- Предлагается 17 типоразмеров
- Два стандартных покрытия (цвета): серый (аналогично RAL 7001 для промышленного применения) и черный (аналогично RAL 9011 для суровых условий окружающей среды и взрывоопасных сред)
- Крышка с винтами из нержавеющей стали с крестообразным / плоским шлицем
- Литая прокладка, изготовленная из силикона или хлоропрена
- Крепежные отверстия за пределами герметичной зоны для обеспечения высокого класса пылевлагозащиты IP66
- Ударостойкость до 7 джоулей
- Монтаж непосредственно в корпус или с использованием внутренней монтажной пластины
- Возможен монтаж непосредственно на стену с помощью крепежных отверстий или монтажных опор
- Крепежная резьба для крепления монтажных реек и пластин
- Степень огнестойкости до E60 в зависимости от компоновки

Компания Weidmüller может про-

изводить и поставлять данный корпус в соответствии с техническими условиями заказчика со всеми необходимыми клеммами и кабельными вводами.

## Основные данные для заказа

|            |   |
|------------|---|
| Версия     | Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Монтажная панель, Высота: 143 mm, Ширина: 145 mm, Глубина: 1.5 mm, Материал: Сталь листовая, оцинкованная, прочее, серебряный |
| Заказ №    | <a href="#">9510610000</a>  |
| Тип        | POK MOPL 1616   |
| GTIN (EAN) | 4008190498245   |
| Кол.       | 1 шт.   |

## POK MOPL 1616

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                         |        |                         |            |
|-------------------------|--------|-------------------------|------------|
| Глубина                 | 1,5 мм | Глубина (дюймов)        | 0,059 inch |
| Высота                  | 143 мм | Высота (в дюймах)       | 5,63 inch  |
| Ширина                  | 145 мм | Ширина (в дюймах)       | 5,709 inch |
| Размеры крепежа, высота | 76 мм  | Размеры крепежа, ширина | 132 мм     |
| Масса нетто             | 217 g  |                         |            |

## Общие данные

|               |              |                   |                              |
|---------------|--------------|-------------------|------------------------------|
| Вид крепления | привинченный | Материал          | Сталь листовая, оцинкованная |
| Поверхность   | прочее       | Толщина материала | 1,5 мм                       |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000213    | ETIM 7.0    | EC000213    |
| ETIM 8.0    | EC000213    | ETIM 9.0    | EC000213    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-39 | ECLASS 9.1  | 27-18-92-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-39 | ECLASS 11.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-06-39 | ECLASS 13.0 | 27-40-06-39 |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|                    |  |
|--------------------|--|
| Технические данные | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Каталог            | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Брошюры            |  |

**POK MOPL 1616****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Аксессуары****Глубина: 7,5 мм**

Серия Klippon® K, аксессуары

**Основные данные для заказа**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | TS35X7.5 ST K52            | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">8000003908</a> | Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 140 мм, без |
| GTIN (EAN) | 4050118652659              | продольного отверстия, Сталь, с гальваническим цинковым  |
| Кол.       | 20 Шт.                     | покрытием и пассивированный                              |