

## WQV 70N-PEN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Изображение изделия



## Подача питания

Наш широкий диапазон клеммных колодок серии W с клеммами WPD для ответвлений главной линии, которые оптимизированы для повышения удобства и экономии места, обеспечивает создание безопасного и удобного соединения для подачи питания.

## Основные данные для заказа

Исполнение	Перемычка (клемма), привинченный. Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 20.50, Изолированный: Нет, 192 A, серебристо-серый
Номер для заказа	<a href="#">9525840000</a>
Тип	WQV 70N-PEN
GTIN (EAN)	4008190471033
Кол.	5 Шт.

## WQV 70N-PEN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	62,7 мм	Глубина (дюймов)	2,468 inch
Высота	30,5 мм	Высота (в дюймах)	1,201 inch
Ширина	9,5 мм	Ширина (в дюймах)	0,374 inch
Масса нетто	36,456 g		

## Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C
----------------------	----------------

## Дополнительные технические данные

Вид крепления	привинченный	Указание по установке	Непосредственный монтаж
---------------	--------------	-----------------------	-------------------------

## Общие сведения

Количество полюсов	2	Указание по установке	Непосредственный монтаж
--------------------	---	-----------------------	-------------------------

## Параметры системы

Исполнение	для клемм
------------	-----------

## Перемычка

Количество перемкнутых клемм	2	Расчетный ток, многополюсный	192 A
Тип	Перемычка		

## Размеры

Шаг в мм (P)	20,5 мм
--------------	---------

## Расчетные данные

Номинальный ток	192 A
-----------------	-------

## Характеристики материала

Материал	Медь луженая	Цветовой код	серебристо-серый
----------	--------------	--------------	------------------

## Классификации

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Дата создания 2 июля 2024 г. 10:40:02 CEST

Статус каталога 29.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

**WQV 70N-PEN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Технические данные****Загрузки**

Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Технические данные	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Пользовательская документация	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
	<a href="#">Instruction</a>
	<a href="#">User Manual WQV PEN</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	

**WQV 70N-PEN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Аксессуары****Режущий инструмент и инструмент для пробивки отверстий для перемычек в клеммах**

- для перемычек Weidmüller серии Z
- для перемычек от WQV 2.5 до WQV 35
- для диапазона перемычек клеммы WSI 6

**Основные данные для заказа**

Тип	WAW 1 NEUTRAL	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6094500000</a>	Другие инструменты
GTIN (EAN)	4008190053925	
Кол.	1 шт.	