

KLIPPON K MF KIT 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Серия Klippon® K, аксессуары

Основные данные для заказа

Исполнение	Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Монтажная опора, Крепежные кронштейны, Высота: 70 mm, Ширина: 33.5 mm, Глубина: 12 mm, Материал: Нержавеющая сталь 1.4301, серебряный
Номер для заказа	9529080000
Тип	KLIPPON K MF KIT 16
GTIN (EAN)	4008190916299
Кол.	1 Шт.

Дата создания 21 июня 2024 г. 3:19:01 CEST

Статус каталога 14.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

KLIPPON K MF KIT 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	12 мм	Глубина (дюймов)	0,472 inch
Высота	70 мм	Высота (в дюймах)	2,756 inch
Ширина	33,5 мм	Ширина (в дюймах)	1,319 inch
Масса нетто	124 g		

Общие данные

Вид крепления	привинченный	Материал	Нержавеющая сталь 1.4301
---------------	--------------	----------	--------------------------

Общие данные - аксессуары

Вид крепления	привинченный	Материал	Нержавеющая сталь 1.4301
---------------	--------------	----------	--------------------------

Классификации

ETIM 6.0	EC002625	ETIM 7.0	EC002625
ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ECLASS 9.0	27-18-28-07	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-28-07	ECLASS 11.0	27-18-28-07
ECLASS 12.0	27-18-28-07	ECLASS 13.0	27-18-28-07

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	