

## MPC 12/17/10 TRSP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Подобно иллюстрации



Корпуса из поликарбоната малых и средних размеров  
Серия корпусов MPC из поликарбоната особенно подходит для установки электрических, электромеханических и пневматических устройств, а также печатных плат. Корпуса находят применение в условиях повышенных требований к механической прочности и химической стойкости.

Отличительные особенности:

- 17 размеров в 2 исполнениях
- серая или прозрачная крышка
- крышка с отверстиями для пломбирования
- монтажные отверстия вне области уплотнения и крепежная резьба для монтажных реек, монтажных пластин и печатных плат
- обширный ассортимент аксессуаров

Weidmüller производит и поставляет корпуса, по заказу клиентов, полностью укомплектованные клеммами и кабельными вводами.

## Основные данные для заказа

Версия	MPC (корпус из поликарбоната, пустой), Пустой корпус, Высота: 125 mm, Ширина: 175 mm, Глубина: 100 mm, Материал: Поликарбонат, необработанный, Светло-серый, прозрачный
Заказ №	<a href="#">9535320000</a>
Тип	MPC 12/17/10 TRSP
GTIN (EAN)	4032248009213
Кол.	1 Шт.

## MPC 12/17/10 TRSP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	100 мм	Глубина (дюймов)	3,937 inch
Высота	125 мм	Высота (в дюймах)	4,921 inch
Ширина	175 мм	Ширина (в дюймах)	6,89 inch
Масса нетто	447,5 g		

## Температуры

Рабочая температура	-50 °C...130 °C
---------------------	-----------------

## Кабельный ввод справа

M12	6	M16	4
M20	4		

## Монтаж вертикальный

WDU 10 / ZDU 10	1x11	WDU 16 / ZDU 16	1x9
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x22	WDU 35 / ZDU 35	1x7
WDU 4 / ZDU 4	1x19	WDU 6 / ZDU 6	1x14

## Монтаж горизонтальный

WDU 10 / ZDU 10	1x11	WDU 16 / ZDU 16	1x5
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x22	WDU 35 / ZDU 35	1x4
WDU 4 / ZDU 4	1x19	WDU 6 / ZDU 6	1x14

## Общие данные

Вид защиты	IP66, IP67	Количество крепежных болтов	4
Крепление корпуса	Отверстия 4,5 мм	Крышка	Да
Материал	Поликарбонат	Момент затяжки для винтов крышки	0,8 Nm
Монтажное крепление	с помощью самонарезающих винтов	Отверстие для доступа, высота	121,5 мм
Отверстие для доступа, ширина	171,5 мм	Поверхность	необработанный
Прикрепление крышки	4 винта с крестообразным шлицем, полиамид	Применение	Строение, Транспорт, Производство упаковки, Инженерные системы
Рабочая температура, макс.	130 °C	Рабочая температура, мин.	-50 °C
Толщина материала	3,5 мм	Ударопрочность	IK08
Указание по установке	Крепление на винтах	Уплотняющий материал	Полиуретан
Фланцевая пластина	Нет		

## Резьбовое соединение сверху / внизу

M12	4	M16	3
M20	3		

## Классификации

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ECLASS 9.0	27-18-01-01	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-01-01	ECLASS 11.0	27-18-01-01
ECLASS 12.0	27-18-01-01	ECLASS 13.0	27-18-01-01

**MPC 12/17/10 TRSP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Технические данные****Сертификаты**

ROHS

Соответствовать

**Загрузки**

Одобрение / сертификат / документ о соответствии [EU Declaration of Conformity - MPC Empty Enclosures - DoC DE PS2420 201008 001ISS00](#)  
[EU Declaration of Conformity - Klippon K Terminal Box - DoC DE PS270X 160308 002ISS03](#)

Технические данные [CAD data – STEP](#)

Каталог [Catalogues in PDF-format](#)


Брошюры

**MPC 12/17/10 TRSP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



## MPC 12/17/10 TRSP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## MPC

Монтажные пластины, сталь листовая 1,5 мм,  
оцинкованная

## Основные данные для заказа

Тип	MP MPC 12/17	Версия
Заказ №	<a href="#">9535560000</a>	MPC (корпус из поликарбоната, пустой), Монтажная панель,
GTIN (EAN)	4032248009299	Монтажная пластина, Высота: 125 мм, Ширина: 175 мм,
Кол.	1 Шт.	Материал: Сталь листовая, оцинкованная, оцинкованный

## TS 35



Аксессуар

## Основные данные для заказа

Тип	TS35X7.5 ST MPC1725 VER	Версия
Заказ №	<a href="#">8000037600</a>	Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 90 мм, без
GTIN (EAN)	4050118653120	продольного отверстия, Сталь, с гальваническим цинковым
Кол.	20 Шт.	покрытием и пассивированный

## MPC 12/17/10 TRSP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Винты



В зависимости от клеммного блока или принадлежностей мы предлагаем различные типы винтов в качестве дополнительной оснастки или запасных частей.

## Основные данные для заказа

Тип	FKSC M4X6 D8/SW2	Версия
Заказ №	<a href="#">1567480000</a>	SAK-серия, Винт с внутренним шестигранником, Винты, Количество
GTIN (EAN)	4008190033491	полюсов: 1
Кол.	100 Шт.	

## Вентиляционные заглушки – DAE



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

## Основные данные для заказа

Тип	DAE M12 SS	Версия
Заказ №	<a href="#">1868550000</a>	DAE (вентиляционный элемент), Компенсатор, прямой, M 12, 10
GTIN (EAN)	4032248440405	mm, IP66, IP68, IP69K, Нержавеющая сталь 1.4305 (303)
Кол.	10 Шт.	
Тип	DAE M12 PA LONG	Версия
Заказ №	<a href="#">1868570000</a>	DAE (вентиляционный элемент), Компенсатор, прямой, M 12, 10
GTIN (EAN)	4032248440429	mm, IP66, IP68, IP69K, Полиамид 6
Кол.	10 Шт.	

## MPC 12/17/10 TRSP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Петля

Серия MPC, петля, комплект по 2 шт.



## Основные данные для заказа

Тип	HG MPC	Версия
Заказ №	<a href="#">9535590000</a>	MPC (корпус из поликарбоната, пустой), Наружный шарнир, Петля,
GTIN (EAN)	4032248009329	Материал: Пластмасса
Кол.	1 Шт.	

## Шпилька заземления

Аксессуар



## Основные данные для заказа

Тип	PEBZ M10 S4 SET	Версия
Заказ №	<a href="#">1283440000</a>	Klirron POK (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления, прочее, Высота: 21 mm, Ширина: 21 mm, Глубина: 48.7 mm, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)
GTIN (EAN)	4050118073362	
Кол.	1 Шт.	
Тип	PEBZ M6 BR SET	Версия
Заказ №	<a href="#">1277250000</a>	Klirron POK (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления, прочее, Высота: 12.3 mm, Ширина: 12.3 mm, Глубина: 42 mm, Материал: Латунь
GTIN (EAN)	4050118067149	
Кол.	1 Шт.	
Тип	PEBZ M6 S4 SET	Версия
Заказ №	<a href="#">1283430000</a>	Klirron POK (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления, прочее, Высота: 12.3 mm, Ширина: 12.3 mm, Глубина: 42 mm, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)
GTIN (EAN)	4050118073607	
Кол.	1 Шт.	
Тип	PEBZ M10 BR SET	Версия
Заказ №	<a href="#">1277220000</a>	Klirron POK (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления, прочее, Высота: 21 mm, Ширина: 21 mm, Глубина: 48.7 mm, Материал: Латунь
GTIN (EAN)	4050118067019	
Кол.	1 Шт.	

## MPC 12/17/10 TRSP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## TS 15

## Аксессуар



## Основные данные для заказа

Тип	TS15X5 ST MPC1217 VER	Версия
Заказ №	<a href="#">8000037598</a>	Монтажная рейка, TS 15, Ширина: 4.13 mm, без продольного
GTIN (EAN)	4050118653106	отверстия, Сталь, оцинкованный, хромированный
Кол.	20 Шт.	

## Кронштейны для наружного крепления

Пластины для наружного крепления  
Комплект по 4 шт.



## Основные данные для заказа

Тип	MF MPC	Версия
Заказ №	<a href="#">9535600000</a>	MPC (корпус из поликарбоната, пустой), Монтажная опора,
GTIN (EAN)	4032248009381	Крепежные кронштейны, Высота: 30 mm, Ширина: 15 mm,
Кол.	1 Шт.	Глубина: 10 mm, Материал: Пластмасса



## MPC 12/17/10 TRSP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

## Фиксирующий материал

## Аксессуар



## Основные данные для заказа

Тип	SC MPC	Версия
Заказ №	<a href="#">9535640000</a>	MPC (корпус из поликарбоната, пустой), Крепежный винт, Винты,
GTIN (EAN)	4032248009428	Высота: 12.5 mm, Ширина: 7 mm, Глубина: 12.5 mm, Материал:
Кол.	100 шт.	Сталь, оцинкованная