

## MP MPC 12/12

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Подобно иллюстрации



Монтажные пластины, сталь листовая 1,5 мм, оцинкованная

## Основные данные для заказа

Исполнение	МРС (корпус из поликарбоната, пустой), Монтажная панель, Монтажная пластина, Высота: 125 mm, Ширина: 125 mm, Материал: Сталь листовая, оцинкованная, оцинкованный
Номер для заказа	<a href="#">9535550000</a>
Тип	MP MPC 12/12
GTIN (EAN)	4032248009275
Кол.	10 Шт.

## MP MPC 12/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Высота	125 мм	Высота (в дюймах)	4,921 inch
Ширина	125 мм	Ширина (в дюймах)	4,921 inch
Масса нетто	10,6 g		

## Общие данные

Вид крепления	привинченный	Материал	Сталь листовая, оцинкованная
Поверхность	оцинкованный		

## Классификации

ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213
ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ECLASS 9.0	27-40-06-39	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-40-06-39	ECLASS 11.0	27-40-06-39
ECLASS 12.0	27-40-06-39	ECLASS 13.0	27-40-06-39

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	

## MP MPC 12/12

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## TS 15

Аксессуар



## Основные данные для заказа

Тип	TS15X5 ST MPC1217 VER	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">40500037598</a>	Монтажная рейка, TS 15, Ширина: 4.13 mm, без продольного
GTIN (EAN)	4050118653106	отверстия, Сталь, оцинкованный, хромированный
Кол.	20 Шт.	