

FPC 20/40/13 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Корпуса из поликарбоната средних размеров
Корпуса серии FPC с точки зрения конструкции представляют собой следующее поколение серии MPC. Отличающаяся аналогичными свойствами материалов серия FPC имеет еще больший перечень аксессуаров, что гарантирует более широкий спектр применений.

Отличительные особенности:

- 6 размеров в 2 исполнениях
- серая или прозрачная крышка
- крышка с отверстиями для пломбирования
- Монтажные отверстия вне области уплотнения
- крепежная резьба для монтажных реек, монтажных пластин и печатных плат
- обширный ассортимент аксессуаров

Weidmüller производит и поставляет корпуса, по заказу клиентов, полностью укомплектованные клеммами и кабельными вводами.

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|---|
| Исполнение | FPC (корпус из поликарбоната, пустой), Пустой корпус, Высота: 200 mm, Ширина: 400 mm, Глубина: 132 mm, Материал: Поликарбонат, необработанный, Светло-серый |
| Номер для заказа | 9535730000 |
| Тип | FPC 20/40/13 7035 |
| GTIN (EAN) | 4032248009831 |
| Кол. | 1 Шт. |

FPC 20/40/13 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина | 132 мм | Глубина (дюймов) | 5,197 inch |
| Высота | 200 мм | Высота (в дюймах) | 7,874 inch |
| Ширина | 400 мм | Ширина (в дюймах) | 15,748 inch |
| Масса нетто | 2 000 g | | |

Температуры

| | |
|---------------------|-----------------|
| Рабочая температура | -50 °C...130 °C |
|---------------------|-----------------|

Кабельный ввод справа

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 20 | M16 | 11 |
| M20 | 6 | M25 | 4 |
| M32 | 2 | M40 | 1 |
| M50 | 1 | M63 | 1 |

Монтаж вертикальный

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 3x10 | WDU 16 / ZDU 16 | 3x8 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 3x20 | WDU 35 / ZDU 35 | 3x6 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 3x17 | WDU 6 / ZDU 6 | 3x13 |

Монтаж горизонтальный

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 1x30 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x25 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 1x59 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x19 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 1x49 | WDU 6 / ZDU 6 | 1x37 |

Общие данные

| | | | |
|-------------------------------|---|----------------------------------|--|
| Вид защиты | IP66, IP67 | Количество крепежных болтов | 4 |
| Крепление корпуса | Отверстия 7,5 мм | Крышка | Да |
| Материал | Поликарбонат | Момент затяжки для винтов крышки | 0,8 Nm |
| Монтажное крепление | с помощью самонарезающих винтов | Отверстие для доступа, высота | 196,5 мм |
| Отверстие для доступа, ширина | 396,5 мм | Поверхность | необработанный |
| Прикрепление крышки | 4 винта с крестообразным шлицем, полиамид | Применение | Строение, Транспорт, Производство упаковки, Инженерные системы |
| Рабочая температура, макс. | 130 °C | Рабочая температура, мин. | -50 °C |
| Толщина материала | 3,5 мм | Ударопрочность | IK08 |
| Уплотняющий материал | Полиуретан | Фланцевая пластина | Нет |

Резьбовое соединение сверху / внизу

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 56 | M16 | 30 |
| M20 | 18 | M25 | 12 |
| M32 | 5 | M40 | 4 |
| M50 | 4 | M63 | 3 |

FPC 20/40/13 7035**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Классификации**

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000261 | ETIM 7.0 | EC000261 |
| ETIM 8.0 | EC000261 | ETIM 9.0 | EC000261 |
| ECLASS 9.0 | 27-18-01-01 | ECLASS 9.1 | 27-18-92-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-01-01 | ECLASS 11.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-01-01 | ECLASS 13.0 | 27-18-01-01 |

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Загрузки

| | |
|--------------------|--|
| Технические данные | CAD data – STEP |
| Каталог | Catalogues in PDF-format |
| Брошюры | |

FPC 20/40/13 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения



FPC 20/40/13 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Петля

Серия MPC, петля, комплект по 2 шт.



Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Тип | HG FPC | Исполнение |
| Номер для заказа | 6535990000 | FPC (корпус из поликарбоната, пустой), Наружный шарнир, Петля, |
| GTIN (EAN) | 4032248009701 | Высота: 40 mm, Ширина: 50 mm, Глубина: 16.5 mm, Материал: |
| Кол. | 1 Шт. | Пластмасса, Светло-серый |

FPC

Монтажные пластины, сталь листовая 1,5 мм,
оцинкованная

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Тип | MP FPC 20/40 | Исполнение |
| Номер для заказа | 6535940000 | FPC (корпус из поликарбоната, пустой), Монтажная панель, |
| GTIN (EAN) | 4032248009664 | Монтажная пластина, Высота: 160 mm, Ширина: 360 mm, Глубина: |
| Кол. | 1 Шт. | 1.5 mm, Материал: Сталь листовая, оцинкованный, серебряный |

FPC 20/40/13 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

TS 35

Аксессуар



Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Тип | TS35X7.5 ST FPC 20 VER | Исполнение |
| Номер для заказа | 4050037558 | Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 165 mm, с |
| GTIN (EAN) | 4050118653229 | продольным отверстием, без продольного отверстия, Сталь, |
| Кол. | 20 Шт. | оцинкованный, хромированный |
| Тип | TS35X7.5 ST FPC 40 HOR | Исполнение |
| Номер для заказа | 4050037560 | Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 365 mm, с |
| GTIN (EAN) | 4050118653243 | продольным отверстием, без продольного отверстия, Сталь, |
| Кол. | 20 Шт. | оцинкованный, хромированный |

Вентиляционные заглушки – DAE



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|-------------------------------|---|
| Тип | DAE M12 PA LONG | Исполнение |
| Номер для заказа | 4032248440429 | DAE (вентиляционный элемент), Компенсатор, прямой, M 12, 10 |
| GTIN (EAN) | 4032248440429 | mm, IP66, IP68, IP69K, Полиамид 6 |
| Кол. | 10 Шт. | |
| Тип | DAE M12 SS | Исполнение |
| Номер для заказа | 4032248440405 | DAE (вентиляционный элемент), Компенсатор, прямой, M 12, 10 |
| GTIN (EAN) | 4032248440405 | mm, IP66, IP68, IP69K, Нержавеющая сталь 1.4305 (303) |
| Кол. | 10 Шт. | |

FPC 20/40/13 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Кронштейны для наружного крепления



Пластины для наружного крепления
Комплект по 4 шт.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип | MF FPC | Исполнение |
| Номер для заказа | 6526040000 | FPC (корпус из поликарбоната, пустой), Монтажная опора, |
| GTIN (EAN) | 4032248009442 | Крепежные кронштейны, Высота: 40 mm, Ширина: 19 mm, |
| Кол. | 1 Шт. | Глубина: 35.5 mm, Материал: Полиамид, Светло-серый |

TS 15

Аксессуар



Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип | TS15X5 ST FPC 20 VER | Исполнение |
| Номер для заказа | 6090037604 | Монтажная рейка, TS 15, Ширина: 235 mm, без продольного |
| GTIN (EAN) | 4050118653168 | отверстия, Сталь, оцинкованный, хромированный |
| Кол. | 20 Шт. | |

FPC 20/40/13 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Шпилька заземления

Аксессуар



Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Тип | PEBZ M10 S4 SET | Исполнение |
| Номер для заказа | 4283440000 | Клirpoo POK (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления, |
| GTIN (EAN) | 4050118073362 | прочее, Высота: 21 mm, Ширина: 21 mm, Глубина: 48.7 mm, |
| Кол. | 1 шт. | Материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L) |
| Тип | PEBZ M10 BR SET | Исполнение |
| Номер для заказа | 4287220000 | Клirpoo POK (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления, |
| GTIN (EAN) | 4050118067019 | прочее, Высота: 21 mm, Ширина: 21 mm, Глубина: 48.7 mm, |
| Кол. | 1 шт. | Материал: Латунь |
| Тип | PEBZ M6 S4 SET | Исполнение |
| Номер для заказа | 4283430000 | Клirpoo POK (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления, |
| GTIN (EAN) | 4050118073607 | прочее, Высота: 12.3 mm, Ширина: 12.3 mm, Глубина: 42 mm, |
| Кол. | 1 шт. | Материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L) |
| Тип | PEBZ M6 BR SET | Исполнение |
| Номер для заказа | 4287250000 | Клirpoo POK (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления, |
| GTIN (EAN) | 4050118067149 | прочее, Высота: 12.3 mm, Ширина: 12.3 mm, Глубина: 42 mm, |
| Кол. | 1 шт. | Материал: Латунь |