

## FPC 30/30/13 7035

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Подобно иллюстрации



Корпуса из поликарбоната средних размеров  
Корпуса серии FPC с точки зрения конструкции представляют собой следующее поколение серии MPC. Отличающаяся аналогичными свойствами материалов серия FPC имеет еще больший перечень аксессуаров, что гарантирует более широкий спектр применений.

Отличительные особенности:

- 6 размеров в 2 исполнениях
- серая или прозрачная крышка
- крышка с отверстиями для пломбирования
- Монтажные отверстия вне области уплотнения
- крепежная резьба для монтажных реек, монтажных пластин и печатных плат
- обширный ассортимент аксессуаров

Weidmüller производит и поставляет корпуса, по заказу клиентов, полностью укомплектованные клеммами и кабельными вводами.

## Основные данные для заказа

Исполнение	FPC (корпус из поликарбоната, пустой), Пустой корпус, Высота: 300 mm, Ширина: 300 mm, Глубина: 132 mm, Материал: Поликарбонат, необработанный, Светло-серый
Номер для заказа	<a href="#">9535750000</a>
Тип	FPC 30/30/13 7035
GTIN (EAN)	4032248009855
Кол.	1 Шт.

FPC 30/30/13 7035

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	132 мм	Глубина (дюймов)	5,197 inch
Высота	300 мм	Высота (в дюймах)	11,811 inch
Ширина	300 мм	Ширина (в дюймах)	11,811 inch
Масса нетто	2 085 g		

## Температуры

Рабочая температура	-50 °C...130 °C
---------------------	-----------------

## Кабельный ввод справа

M12	38	M16	21
M20	12	M25	8
M32	3	M40	3
M50	2	M63	2

## Монтаж вертикальный

WDU 10 / ZDU 10	2x20	WDU 16 / ZDU 16	2x17
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	2x40	WDU 35 / ZDU 35	2x12
WDU 4 / ZDU 4	2x33	WDU 6 / ZDU 6	2x25

## Монтаж горизонтальный

WDU 10 / ZDU 10	1x20	WDU 16 / ZDU 16	1x17
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x40	WDU 35 / ZDU 35	1x12
WDU 4 / ZDU 4	1x33	WDU 6 / ZDU 6	1x25

## Общие данные

Вид защиты	IP66, IP67	Количество крепежных болтов	4
Крепление корпуса	Отверстия 7,5 мм	Крышка	Да
Материал	Поликарбонат	Момент затяжки для винтов крышки	0,8 Nm
Монтажное крепление	с помощью самонарезающих винтов	Отверстие для доступа, высота	296,5 мм
Отверстие для доступа, ширина	296,5 мм	Поверхность	необработанный
Прикрепление крышки	4 винта с крестообразным шлицем, полиамид	Применение	Строение, Транспорт, Производство упаковки, Инженерные системы
Рабочая температура, макс.	130 °C	Рабочая температура, мин.	-50 °C
Толщина материала	3,5 мм	Ударопрочность	IK08
Уплотняющий материал	Полиуретан	Фланцевая пластина	Нет

## Резьбовое соединение сверху / внизу

M12	38	M16	21
M20	12	M25	8
M32	3	M40	3
M50	2	M63	2

**FPC 30/30/13 7035****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Технические данные****Классификации**

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ECLASS 9.0	27-18-01-01	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-01-01	ECLASS 11.0	27-18-01-01
ECLASS 12.0	27-18-01-01	ECLASS 13.0	27-18-01-01

**Сертификаты**

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

**Загрузки**

Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	

**FPC 30/30/13 7035**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения



## FPC 30/30/13 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Петля

Серия MPC, петля, комплект по 2 шт.



## Основные данные для заказа

Тип	HG FPC	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6525990000</a>	FPC (корпус из поликарбоната, пустой), Наружный шарнир, Петля,
GTIN (EAN)	4032248009701	Высота: 40 mm, Ширина: 50 mm, Глубина: 16.5 mm, Материал:
Кол.	1 Шт.	Пластмасса, Светло-серый

## FPC

Монтажные пластины, сталь листовая 1,5 мм,  
оцинкованная



## Основные данные для заказа

Тип	MP FPC 30/30	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">6525950000</a>	FPC (корпус из поликарбоната, пустой), Монтажная панель,
GTIN (EAN)	4032248009671	Монтажная пластина, Высота: 260 mm, Ширина: 260 mm, Глубина:
Кол.	1 Шт.	1.5 mm, Материал: Сталь листовая, оцинкованный, серебряный

## FPC 30/30/13 7035

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## TS 35

## Аксессуар



## Основные данные для заказа

Тип	TS35X7.5 ST FPC 30 HOR	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4030037559</a>	Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 265 mm, с
GTIN (EAN)	4050118653236	продольным отверстием, без продольного отверстия, Сталь,
Кол.	20 Шт.	оцинкованный, хромированный
Тип	TS35X7.5 ST FPC 30 VER	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4030037561</a>	Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 265 mm, с
GTIN (EAN)	4050118653250	продольным отверстием, без продольного отверстия, Сталь,
Кол.	20 Шт.	оцинкованный, хромированный

## Вентиляционные заглушки – DAE



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

## Основные данные для заказа

Тип	DAE M12 PA LONG	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4032248440429</a>	DAE (вентиляционный элемент), Компенсатор, прямой, M 12, 10
GTIN (EAN)	4032248440429	mm, IP66, IP68, IP69K, Полиамид 6
Кол.	10 Шт.	
Тип	DAE M12 SS	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4032248440405</a>	DAE (вентиляционный элемент), Компенсатор, прямой, M 12, 10
GTIN (EAN)	4032248440405	mm, IP66, IP68, IP69K, Нержавеющая сталь 1.4305 (303)
Кол.	10 Шт.	

## FPC 30/30/13 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Кронштейны для наружного крепления



Пластины для наружного крепления  
Комплект по 4 шт.

## Основные данные для заказа

Тип	MF FPC	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4032248009442</a>	FPC (корпус из поликарбоната, пустой), Монтажная опора,
GTIN (EAN)	4032248009442	Крепежные кронштейны, Высота: 40 mm, Ширина: 19 mm,
Кол.	1 шт.	Глубина: 35.5 mm, Материал: Полиамид, Светло-серый

## Шпилька заземления



Аксессуар

## Основные данные для заказа

Тип	PEBZ M10 S4 SET	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4050118073362</a>	Клirpoo POK (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления,
GTIN (EAN)	4050118073362	прочее, Высота: 21 mm, Ширина: 21 mm, Глубина: 48.7 mm,
Кол.	1 шт.	Материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)
Тип	PEBZ M10 BR SET	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4050118067019</a>	Клirpoo POK (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления,
GTIN (EAN)	4050118067019	прочее, Высота: 21 mm, Ширина: 21 mm, Глубина: 48.7 mm,
Кол.	1 шт.	Материал: Латунь
Тип	PEBZ M6 S4 SET	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4050118073607</a>	Клirpoo POK (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления,
GTIN (EAN)	4050118073607	прочее, Высота: 12.3 mm, Ширина: 12.3 mm, Глубина: 42 mm,
Кол.	1 шт.	Материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)
Тип	PEBZ M6 BR SET	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4050118067149</a>	Клirpoo POK (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления,
GTIN (EAN)	4050118067149	прочее, Высота: 12.3 mm, Ширина: 12.3 mm, Глубина: 42 mm,
Кол.	1 шт.	Материал: Латунь