

FPC 30/40/13 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Корпуса из поликарбоната средних размеров
Корпуса серии FPC с точки зрения конструкции представляют собой следующее поколение серии MPC. Отличающаяся аналогичными свойствами материалов серия FPC имеет еще больший перечень аксессуаров, что гарантирует более широкий спектр применений.

Отличительные особенности:

- 6 размеров в 2 исполнениях
- серая или прозрачная крышка
- крышка с отверстиями для пломбирования
- Монтажные отверстия вне области уплотнения
- крепежная резьба для монтажных реек, монтажных пластин и печатных плат
- обширный ассортимент аксессуаров

Weidmüller производит и поставляет корпуса, по заказу клиентов, полностью укомплектованные клеммами и кабельными вводами.

Основные данные для заказа

Исполнение	FPC (корпус из поликарбоната, пустой), Пустой корпус, Высота: 300 mm, Ширина: 400 mm, Глубина: 132 mm, Материал: Поликарбонат, необработанный, Светло-серый
Номер для заказа	9535770000
Тип	FPC 30/40/13 7035
GTIN (EAN)	4032248009862
Кол.	1 Шт.

FPC 30/40/13 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	132 мм	Глубина (дюймов)	5,197 inch
Высота	300 мм	Высота (в дюймах)	11,811 inch
Ширина	400 мм	Ширина (в дюймах)	15,748 inch
Масса нетто	2 624 g		

Температуры

Рабочая температура	-50 °C...130 °C
---------------------	-----------------

Кабельный ввод справа

M12	38	M16	21
M20	12	M25	8
M32	3	M40	3
M50	2	M63	2

Монтаж вертикальный

WDU 10 / ZDU 10	3x20	WDU 16 / ZDU 16	3x17
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	3x40	WDU 35 / ZDU 35	3x12
WDU 4 / ZDU 4	3x33	WDU 6 / ZDU 6	3x25

Монтаж горизонтальный

WDU 10 / ZDU 10	1x30	WDU 16 / ZDU 16	1x25
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x59	WDU 35 / ZDU 35	1x19
WDU 4 / ZDU 4	1x49	WDU 6 / ZDU 6	1x37

Общие данные

Вид защиты	IP66, IP67	Количество крепежных болтов	4
Крепление корпуса	Отверстия 7,5 мм	Крышка	Да
Материал	Поликарбонат	Момент затяжки для винтов крышки	0,8 Nm
Монтажное крепление	с помощью самонарезающих винтов	Отверстие для доступа, высота	296,5 мм
Отверстие для доступа, ширина	396,5 мм	Поверхность	необработанный
Прикрепление крышки	4 винта с крестообразным шлицем, полиамид	Применение	Строение, Транспорт, Производство упаковки, Инженерные системы
Рабочая температура, макс.	130 °C	Рабочая температура, мин.	-50 °C
Толщина материала	3,5 мм	Ударопрочность	IK08
Уплотняющий материал	Полиуретан	Фланцевая пластина	Нет

Резьбовое соединение сверху / внизу

M12	56	M16	30
M20	18	M25	12
M32	5	M40	4
M50	4	M63	3

FPC 30/40/13 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Классификации

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ECLASS 9.0	27-18-01-01	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-01-01	ECLASS 11.0	27-18-01-01
ECLASS 12.0	27-18-01-01	ECLASS 13.0	27-18-01-01

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

FPC 30/40/13 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения



FPC 30/40/13 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Петля

Серия MPC, петля, комплект по 2 шт.



Основные данные для заказа

Тип	HG FPC	Исполнение
Номер для заказа	6525990000	FPC (корпус из поликарбоната, пустой), Наружный шарнир, Петля,
GTIN (EAN)	4032248009701	Высота: 40 mm, Ширина: 50 mm, Глубина: 16.5 mm, Материал:
Кол.	1 шт.	Пластмасса, Светло-серый

FPC 30/40/13 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Klippon® POK — пластины заземления



Корпуса серии Klippon® POK изготовлены из высококачественного полиэстера, армированного стекловолокном, и идеально подходят для областей и условий применения, где требуется стойкость к коррозии и ударопрочность, а также высокий класс защиты IP.

Изделия этой серии имеют следующие основные отличительные особенности:

- Предлагается 17 типоразмеров
- Два стандартных покрытия (цвета): серый (аналогично RAL 7001 для промышленного применения) и черный (аналогично RAL 9011 для суровых условий окружающей среды и взрывоопасных сред)
- Крышка с винтами из нержавеющей стали с крестообразным / плоским шлицем
- Литая прокладка, изготовленная из силикона или хлоропрена
- Крепежные отверстия за пределами герметичной зоны для обеспечения высокого класса пылевлагозащиты IP66
- Ударостойкость до 7 джоулей
- Монтаж непосредственно в корпус или с использованием внутренней монтажной пластины
- Возможен монтаж непосредственно на стену с помощью крепежных отверстий или монтажных опор
- Крепежная резьба для крепления монтажных реек и пластин
- Степень огнестойкости до E60 в зависимости от компоновки

Компания Weidmüller может производить и поставлять данный корпус в соответствии с техническими условиями заказчика со всеми необходимыми клеммами и кабельными вводами.

Основные данные для заказа

Тип	PEBZ M10 S4 SET	Исполнение
Номер для заказа	4050118073362	Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления, прочее, Высота: 21 mm, Ширина: 21 mm, Глубина: 48.7 mm, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)
GTIN (EAN)	4050118073362	
Кол.	1 Шт.	
Тип	PEBZ M6 BR SET	Исполнение
Номер для заказа	4050118067149	Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления, прочее, Высота: 12.3 mm, Ширина: 12.3 mm, Глубина: 42 mm, Материал: Латунь
GTIN (EAN)	4050118067149	
Кол.	1 Шт.	
Тип	PEBZ M10 BR SET	Исполнение
Номер для заказа	4050118067019	Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления, прочее, Высота: 21 mm, Ширина: 21 mm, Глубина: 48.7 mm, Материал: Латунь
GTIN (EAN)	4050118067019	
Кол.	1 Шт.	
Тип	PEBZ M6 S4 SET	Исполнение
Номер для заказа	4050118073607	Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления, прочее, Высота: 12.3 mm, Ширина: 12.3 mm, Глубина: 42 mm, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)
GTIN (EAN)	4050118073607	
Кол.	1 Шт.	

FPC 30/40/13 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

FPC



Монтажные пластины, сталь листовая 1,5 мм,
оцинкованная

Основные данные для заказа

Тип	MP FPC 30/40	Исполнение
Номер для заказа	4032248009688	FPC (корпус из поликарбоната, пустой), Монтажная панель,
GTIN (EAN)	4032248009688	Монтажная пластина, Высота: 260 mm, Ширина: 360 mm, Глубина:
Кол.	1 Шт.	1.5 mm, Материал: Сталь листовая, оцинкованный, серебряный

Вентиляционные заглушки – DAE



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Тип	DAE M12 PA LONG	Исполнение
Номер для заказа	4032248440429	DAE (вентиляционный элемент), Компенсатор, прямой, M 12, 10
GTIN (EAN)	4032248440429	mm, IP66, IP68, IP69K, Полиамид 6
Кол.	10 Шт.	
Тип	DAE M12 SS	Исполнение
Номер для заказа	4032248440405	DAE (вентиляционный элемент), Компенсатор, прямой, M 12, 10
GTIN (EAN)	4032248440405	mm, IP66, IP68, IP69K, Нержавеющая сталь 1.4305 (303)
Кол.	10 Шт.	

FPC 30/40/13 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

TS 35

Аксессуар



Основные данные для заказа

Тип	TS35X7.5 ST FPC 40 HOR	Исполнение
Номер для заказа	6030037560	Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 365 mm, с
GTIN (EAN)	4050118653243	продольным отверстием, без продольного отверстия, Сталь,
Кол.	20 Шт.	оцинкованный, хромированный
Тип	TS35X7.5 ST FPC 30 VER	Исполнение
Номер для заказа	6030037561	Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 265 mm, с
GTIN (EAN)	4050118653250	продольным отверстием, без продольного отверстия, Сталь,
Кол.	20 Шт.	оцинкованный, хромированный

Кронштейны для наружного крепления

Пластины для наружного крепления
Комплект по 4 шт.

Основные данные для заказа

Тип	MF FPC	Исполнение
Номер для заказа	6030040000	FPC (корпус из поликарбоната, пустой), Монтажная опора,
GTIN (EAN)	4032248009442	Крепежные кронштейны, Высота: 40 mm, Ширина: 19 mm,
Кол.	1 Шт.	Глубина: 35.5 mm, Материал: Полиамид, Светло-серый