

MP FPC 40/60**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

Монтажные пластины, сталь листовая 1,5 мм, оцинкованная

Основные данные для заказа

Исполнение	FPC (корпус из поликарбоната, пустой), Монтажная панель, Монтажная пластина, Высота: 360 мм, Ширина: 560 мм, Глубина: 1.5 мм, Материал: Сталь листовая, оцинкованный, серебряный
Номер для заказа	9535980000
Тип	MP FPC 40/60
GTIN (EAN)	4032248009695
Кол.	1 Шт.

Дата создания 2 июля 2024 г. 20:21:18 CEST

Статус каталога 29.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

MP FPC 40/60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	1,5 мм	Глубина (дюймов)	0,059 inch
Высота	360 мм	Высота (в дюймах)	14,173 inch
Ширина	560 мм	Ширина (в дюймах)	22,047 inch
Масса нетто	2 316 g		

Общие данные

Вид крепления	привинченный	Материал	Сталь листовая
Поверхность	оцинкованный		

Классификации

ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213
ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ECLASS 9.0	27-40-06-39	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-40-06-39	ECLASS 11.0	27-40-06-39
ECLASS 12.0	27-40-06-39	ECLASS 13.0	27-40-06-39

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

MP FPC 40/60**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары**TS 35**

Аксессуар

**Основные данные для заказа**

Тип	TS35X7.5 ST FPC 40 VER	Исполнение
Номер для заказа	6000037562	Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 365 мм, с
GTIN (EAN)	4050118653267	продольным отверстием, без продольного отверстия, Сталь,
Кол.	20 Шт.	оцинкованный, хромированный
Тип	TS35X7.5 ST FPC 60 HOR	Исполнение
Номер для заказа	6000037563	Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 565 мм, с
GTIN (EAN)	4050118653274	продольным отверстием, без продольного отверстия, Сталь,
Кол.	20 Шт.	оцинкованный, хромированный