

# MF FPC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Подобно иллюстрации



Пластины для наружного крепления  
Комплект по 4 шт.

## Основные данные для заказа

Исполнение	FPC (корпус из поликарбоната, пустой), Монтажная опора, Крепежные кронштейны, Высота: 40 mm, Ширина: 19 mm, Глубина: 35.5 mm, Материал: Полиамид, Светло-серый
Номер для заказа	<a href="#">9536040000</a>
Тип	MF FPC
GTIN (EAN)	4032248009442
Кол.	1 Шт.

## MF FPC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	35,5 мм	Глубина (дюймов)	1,398 inch
Высота	40 мм	Высота (в дюймах)	1,575 inch
Ширина	19 мм	Ширина (в дюймах)	0,748 inch
Масса нетто	26 g		

## Общие данные

Вид крепления	привинченный	Материал	Полиамид
---------------	--------------	----------	----------

## Классификации

ETIM 6.0	EC002625	ETIM 7.0	EC002625
ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ECLASS 9.0	27-18-28-07	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-28-07	ECLASS 11.0	27-18-28-07
ECLASS 12.0	27-18-28-07	ECLASS 13.0	27-18-28-07

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	