

STRIPPER PC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Для быстрого и точного удаления оболочки с кабелей для сырых помещений Ø 8-13 мм, например, с кабелей NYM, от 3 x 1,5 мм² до 5 x 2,5 мм²
- Регулировка глубины резания не требуется
- Пригодность для работ с ответвительными и распределительными коробками

Основные данные для заказа

Версия	Инструмент для снятия изоляции
Заказ №	9918060000
Тип	STRIPPER PC
GTIN (EAN)	4032248359172
Кол.	1 шт.

STRIPPER PC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	25 мм	Глубина (дюймов)	0,984 inch
Высота	35 мм	Высота (в дюймах)	1,378 inch
Ширина	125 мм	Ширина (в дюймах)	4,921 inch
Масса нетто	44,4 g		

Технические данные

Описание артикула	Инструмент для удаления оболочки проводов для передачи данных наружным диаметром 5-15 мм
-------------------	--

Инструменты для снятия изоляции

Диаметр провода, макс.	15 мм	Диаметр провода, мин.	5 мм
Зона снятия изоляции AWG, макс.	12 AWG	Зона снятия изоляции AWG, мин.	24 AWG
Зона снятия изоляции, мин.	0,25 mm ²	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	4 mm ²
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0,25 mm ²	Тип кабеля	Кабель для передачи данных / Телекоммуникация и электронная обработка данных (EDV)

Классификации

ETIM 6.0	EC000163	ETIM 7.0	EC000163
ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

STRIPPER PC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

