

**IE-PH-V14M-RJ****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

PushPull stickkontakt enligt IEC 61076-3-117 var.14  
(PROFINET) i metall, tom kapsling för RJ45

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Tom kapsling
Art.nr.	<a href="#">1011560000</a>
Typ	IE-PH-V14M-RJ
GTIN (EAN)	4032248718696
Förp.	10 Stück

## IE-PH-V14M-RJ

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	72,45 mm	Byggdjup (tum)	2,852 inch
Höjd	26,8 mm	Bygghöjd (tum)	1,055 inch
Bredd	22,3 mm	Byggbredd (tum)	0,878 inch
Nettovikt	57,5 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
-----------------	----------------

## Allmänna data

Färgkod	övriga	Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning
Skyddsklass	IP67	Stickcykler	750
Uppbyggnad	Stickproppskåpa med hål-lare för märkskylt 9*11 mm, lämplig för RJ45- och FO-insatser		

## Allmänna standarder

Certifikat-Nr. (cULus)	E316369	Kontakttdon Norm	IEC 61076-3-117 var. 14
------------------------	---------	------------------	-------------------------

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-02
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-27-02	ECLASS 13.0	27-19-01-04

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E316369

**IE-PH-V14M-RJ****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tekniska data****Nedladdningar**

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	<a href="#">DUXR.E316369</a> <a href="#">PROFINET Manufacturer's Declaration</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Användardokumentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

## IE-PH-V14M-RJ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

### Profilritning



## IE-PH-V14M-RJ

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Neutral



ESG är den beprövade märkningen för många kända elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet är en högklassig apparatmärkning med en kontrastrik text. Olika typer är tillgängliga för enheter från tillverkare som Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fördelar i korthet:

- Universellt användbara skyltar, beroende av typ: antingen självhäftande eller snäppbara märkningar.
- För apparater på skena, som t.ex. automatsäkringar, erbjuder vi ESG för påsnäppning på en skyltskena
- Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

**För specialtryck:** Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1857440000</a>	ESG, Apparatmärkning x 11 mm, PA 66, Färgkod: vit, självhäftande
GTIN (EAN)	4032248402731	
Förp.	200 Stück	

## RJ45



RJ45-insatser för stickkontakter ver.1 / 4 / 5 / 14, HDC och anslutningsdosor IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

## Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PI-RJ45-FH	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1962730000</a>	Stickkontaktsinsats RJ45 IDC, Stickinsats RJ45 verktygslös, TIA-568A,
GTIN (EAN)	4032248654017	EIA/TIA T568 B, PROFINET
Förp.	10 Stück	
Typ	IE-PI-RJ45-TH	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1962720000</a>	Stickkontaktsinsats RJ45 IDC, Stickinsats RJ45 Crimp
GTIN (EAN)	4032248644834	
Förp.	10 Stück	

## IE-PH-V14M-RJ

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## Hybrid

Hybrid, 10-polers. Insatser för stickkontakter, variant 14



## Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PI-HYB-10P	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1068990000</a>	Insats, för stickkontaktsinsats, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823963	
Förp.	1 Stück	
Typ	IE-PIC-HYB-S-O,5-300	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1096180000</a>	Crimpkontakt, för stickkontaktsinsats, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869152	
Förp.	300 Stück	