

IE-BH-V01P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bajonett stickkontakt enligt IEC 61076-3-106 var.1 (Ethernet/IP) i plast, tom kapsling

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|-----------------------------------|
| Utförande | Tom kapsling, Flänskapsling, IP67 |
| Art.nr. | 1016960000 |
| Typ | IE-BH-V01P |
| GTIN (EAN) | 4032248738939 |
| Förp. | 10 Stück |

IE-BH-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|------------|
| Djup | 22,8 mm | Byggdjup (tum) | 0,898 inch |
| Höjd | 32 mm | Bygghöjd (tum) | 1,26 inch |
| Bredd | 32 mm | Byggbredd (tum) | 1,26 inch |
| Nettovikt | 2 g | | |

Temperaturer

| | |
|-----------------|-------------|
| Drifttemperatur | -40 °C...70 |
|-----------------|-------------|

Allmänna data

| | | | |
|-------------|--|-------------------|-------------|
| Färgkod | svart | Kapslingsmaterial | PA UL 94 V0 |
| Skyddsklass | IP67 | Stickcykler | 750 |
| Uppbyggnad | Stickproppskåpa med plats för märkskylt 9*11 mm, lämplig för montage av RJ45 och FO insatser | | |

Allmänna standarder

| | |
|------------------|------------------------|
| Kontaktidon Norm | IEC 61076-3-106 var. 1 |
|------------------|------------------------|

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001031 | ETIM 7.0 | EC001031 |
| ETIM 8.0 | EC001031 | ETIM 9.0 | EC001031 |
| ECLASS 9.0 | 27-18-27-02 | ECLASS 9.1 | 27-18-27-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-27-02 | ECLASS 11.0 | 27-18-27-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-27-02 | ECLASS 13.0 | 27-19-01-04 |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1 |
| SCIP | 11b17e97-f803-4c09-9278-b20f22f15f81 |


Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Nedladdningar

| | |
|---|--|
| Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse | DUXR.E316369 |
| Teknikuppgifter Data | CAD data – STEP |
| Användardokumentation | MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key Manual |
| Kataloger | Catalogues in PDF-format |
| Broschyrer | MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN |

Montageurtag



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

IE-BH-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

LWL-LC

FO-insatser för stickkontakter var.1 / 4 / 14



Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | IE-BI-LCD-SM-C | Utförande |
| Art.nr. | 1962880000 | Insats LC, Flänsinsats LC-Duplex, Singlemode |
| GTIN (EAN) | 4032248645077 | |
| Förp. | 10 Stück | |
| Typ | IE-BI-LCD-MM-C | Utförande |
| Art.nr. | 1964420000 | Insats LC, Flänsinsats LC-Duplex, Multimode |
| GTIN (EAN) | 4032248649037 | |
| Förp. | 10 Stück | |

Hybrid

Hybrid, 10-polers. Insatser för stickkontakter, variant 14



Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Typ | IE-BIC-HYB-P-0,5-300 | Utförande |
| Art.nr. | 1096150000 | Crimpkontakt, för flänsinsats, Hybrid |
| GTIN (EAN) | 4032248869114 | |
| Förp. | 300 Stück | |
| Typ | IE-BI-HYB-10P | Utförande |
| Art.nr. | 1069010000 | Flänsinsats, för flänsinsats, Hybrid |
| GTIN (EAN) | 4032248823970 | |
| Förp. | 10 Stück | |

IE-BH-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Dammskyddskåpor



För att skydda era apparater mot damm och smuts.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------|
| Typ | IE-BP-V01P | Utförande |
| Art.nr. | 1965700000 | Flänskåpa-skyddslock |
| GTIN (EAN) | 4032248653928 | |
| Förp. | 10 Stück | |

LWL-SC

FO-insatser SC för stickkontakter var.1 / 4 / 14



Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | IE-BI-SCRJ2SC-MM-C | Utförande |
| Art.nr. | 1964430000 | insats SC, Flänsinsats SCRJ på 2 SC, Multimode |
| GTIN (EAN) | 4032248649044 | |
| Förp. | 10 Stück | |
| Typ | IE-BI-SCRJ2SC-SM-C | Utförande |
| Art.nr. | 1962870000 | insats SC, Flänsinsats SCRJ på 2 SC, Singlemode |
| GTIN (EAN) | 4032248645060 | |
| Förp. | 10 Stück | |

IE-BH-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

RJ45



RJ45-insatser för stickkontakter ver.1 / 4 / 5 / 14, HDC och anslutningsdosor IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | IE-BI-RJ45-C | Utförande |
| Art.nr. | 1962840000 | RJ45 insatshylsa, Flänsinsats koppling |
| GTIN (EAN) | 4032248645046 | |
| Förp. | 10 Stück | |
| Typ | IE-BI-RJ45-FJ-P | Utförande |
| Art.nr. | 1963830000 | RJ45 insatshylsa, Kontakt för bas, PROFINET |
| GTIN (EAN) | 4032248646159 | |
| Förp. | 10 Stück | |
| Typ | IE-BI-RJ45-FJ-B | Utförande |
| Art.nr. | 1963840000 | RJ45 insatshylsa, Kontakt för bas, TIA-568B |
| GTIN (EAN) | 4032248651894 | |
| Förp. | 10 Stück | |
| Typ | IE-BI-RJ45-FJ-A | Utförande |
| Art.nr. | 1962850000 | RJ45 insatshylsa, Kontakt för bas, TIA-568A |
| GTIN (EAN) | 4032248645053 | |
| Förp. | 10 Stück | |

USB

USB insatser för stickkontakter (flänssida) var.1 / 4 / 5 / 14



Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Typ | IE-BI-USB-A | Utförande |
| Art.nr. | 1019570000 | Insats USB, Flänsinsats Typ A |
| GTIN (EAN) | 4032248731602 | |
| Förp. | 10 Stück | |