

IE-OP-V04P-1S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Anslutningsdosa, utförande för stickkontakt PushPull
var.4 enligt IEC 61076-3-106 i plast

Allmänna beställningsdata

Utförande	Utanpåliggande dosa, IP67, Variant 4 enligt IEC 61076-3-106
Art.nr.	1045780000
Typ	IE-OP-V04P-1S
GTIN (EAN)	4032248779963
Förp.	10 Stück

IE-OP-V04P-1S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	106,9 mm	Byggdjup (tum)	4,209 inch
Höjd	61,6 mm	Bygghöjd (tum)	2,425 inch
Bredd	41,8 mm	Byggbredd (tum)	1,646 inch
Nettovikt	6,5 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
-----------------	----------------

Allmänna data

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Färgkod	svart
Kapslingsmaterial		Monteringstyp	Floor-mounted, för friliggande anslutningar, Vägghöjning
	PA		
Skyddsklass	IP67	Stickcykler	750

Allmänna standarder

Kontaktton Norm	IEC 61076-3-106 var. 4
-----------------	------------------------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-03-92
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Användardokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN


IE-OP-V04P-1S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning



IE-OP-V04P-1S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

RJ45



RJ45-insatser för stickkontakter ver.1 / 4 / 5 / 14, HDC och anslutningsdosor IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-BI-RJ45-FJ-P	Utförande
Art.nr.	1963830000	RJ45 insatshylsa, Kontakt för bas, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Förp.	10 Stück	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-B	Utförande
Art.nr.	1963840000	RJ45 insatshylsa, Kontakt för bas, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Förp.	10 Stück	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-A	Utförande
Art.nr.	1962850000	RJ45 insatshylsa, Kontakt för bas, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Förp.	10 Stück	

Set - RJ45

PushPull stickkontaktsats enligt IEC 61076-3-106 var.4 (IEC24702) i plast, inkl. RJ45-insats



Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PS-V04P-RJ45-FH	Utförande
Art.nr.	1963160000	Stickkontakt RJ45 verktygslös, Variant 4, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651665	
Förp.	10 Stück	