

IE-BHD-V14M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

PushPull stickkontakt enligt IEC 61076-3-117 var.14
(PROFINET) i metall, tom kapsling

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Tom kapsling, Apparatfläns
Art.nr.	1047940000
Typ	IE-BHD-V14M
GTIN (EAN)	4032248784486
Förp.	10 Stück

IE-BHD-V14M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	13,2 mm	Byggdjup (tum)	0,52 inch
Höjd	42 mm	Bygghöjd (tum)	1,654 inch
Bredd	22,2 mm	Byggbredd (tum)	0,874 inch
Nettovikt	14,897 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...70
-----------------	-------------

Allmänna data

Färgkod	övriga	Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning
Skyddsklass	IP67	Stickcykler	750
Uppbyggnad	Stickproppskåpa med hål-lare för märkskylt 9*11 mm, lämplig för RJ45- och FO-insatser		

Allmänna standarder

Certifikat-Nr. (cULus)	E316369	Kontaktton Norm	IEC 61076-3-117 var. 14
------------------------	---------	-----------------	-------------------------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-02
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-27-02	ECLASS 13.0	27-19-01-04

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E316369

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	DUXR.E316369 PROFINET Manufacturer's Declaration
Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Användardokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN


IE-BHD-V14M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning



Profilritning

