

## LS 2.8 WDU2.5-10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Produktillustration



Med LS 2.8 WDU2.5-10 kan många modulära genomgångsplintar från W-serien omvandlas mycket enkelt. Infogning av LS 2.8 WDU2.5-10 gör det möjligt att slingra igenom kabelns skärmning och flätning direkt i plintraden genom lödning eller med hjälp av en lämplig platt kabelsko.

## Allmänna beställningsdata

Utförande	W-serien, Skärmskena
Art.nr.	<a href="#">1056400000</a>
Typ	LS 2.8 WDU2.5-10
GTIN (EAN)	4008190036454
Förp.	100 Stück

## LS 2.8 WDU2.5-10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	4,3 mm	Byggdjup (tum)	0,169 inch
Höjd	75,2 mm	Bygghöjd (tum)	2,961 inch
Bredd	1,15 mm	Byggbredd (tum)	0,045 inch
Nettovikt	1,59 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C
-----------------	----------------

## Allmänt

Monteringsanvisning	Direktmontage
---------------------	---------------

## Materialdata

Material	Koppar förtennad	Färgkod	silvergrå
----------	------------------	---------	-----------

## Ytterligare tekniska data

Montagesätt	ihakningsbar	Monteringsanvisning	Direktmontage
explosionstestat utförande	Nej		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-14-11-92

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Användardokumentation	<a href="#">Beipackzettel_LS2.8.pdf</a> <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	<a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>

## LS 2.8 WDU2.5-10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar



## LS 2.8 WDU2.5-10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Flatstiftshylsor, helisolerade



## Hel isolerade flatstiftshylsor av PVC med kopparhylsa

- standard utföranden
- ej lödd
- med konisk införingsöppning

## Allmänna beställningsdata

Typ	VFSKHV/0,5-1,0/288	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491870000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1
GTIN (EAN)	4050118301908	mm <sup>2</sup>
Förp.	100 Stück	

## Flatstifthylsor



## Isolerade flatstiftshylsor av PVC med kopparhylsa

- standard utföranden
- ej lödd
- med konisk införingsöppning

## Allmänna beställningsdata

Typ	LIF 1,5F288 R	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200520000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4032248410361	1,5 mm <sup>2</sup>
Förp.	100 Stück	
Typ	VFSKHI/0,1-0,5/288	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491630000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 0,5 mm <sup>2</sup> , 0,1 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4050118301489	0,5 mm <sup>2</sup>
Förp.	100 Stück	
Typ	VFSKHI/1,5-2,5/288	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491740000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4050118301472	2,5 mm <sup>2</sup>
Förp.	100 Stück	
Typ	VFSKHI/0,5-1,0/288	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1491650000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1
GTIN (EAN)	4050118301519	mm <sup>2</sup>
Förp.	100 Stück	