

IE-BIC-HYB-P-0,75-300**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Hybrid, 10-polers. Insatser för stickkontakter, variant 14

Allmänna beställningsdata

Utförande	Crimpkontakt, för flänsinsats, Hybrid
Art.nr.	1068970000
Typ	IE-BIC-HYB-P-0,75-300
GTIN (EAN)	4032248823956
Förp.	300 Stück

IE-BIC-HYB-P-0,75-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt 0,29 g

Allmänna data

Ledararea, fintrådig, min. 0,75 mm² Ledardiameter, fintrådig, max. 0,75 mm²

Elektriska egenskaper

Märkspänning 24 V

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-09-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Viktig hänvisningstext

Produktinformation Hybrid, 10-polers. Insatser för stickkontakter, variant 14

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Nedladdningar


Användardokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-BIC-HYB-P-0,75-300**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ritningar****Profilritning**

IE-BIC-HYB-P-0,75-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Crimping tools

**Pressverktyg för kontakter till Weidmüller RSV och DSTV-HD-System**

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna

Allmänna beställningsdata

Typ	HTF HYB	Utförande
Art.nr.	1119580000	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0.08mm², 1mm²,
GTIN (EAN)	4032248900626	FoderBcrimp
Förp.	1 Stück	