

IE-PS-V14M-HYB-10P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

PushPull stickkontaktsats enligt IEC 61076-3-117 var.14
(PROFINET) i metall, inkl. hybridinsats

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Kontaktdon Hybrid, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Art.nr.	1072910000
Typ	IE-PS-V14M-HYB-10P
GTIN (EAN)	4032248831128
Förp.	10 Stück

Skapandedatum den 3 juni 2024 12:31:33 CEST

Katalogversion 18.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt 61,81 g

Temperaturer

Drifttemperatur -40 °C...70 °C

Allmänna data

Anslutning 1	Hybrid (Q10)	Anslutning 2	Crimp
Avskärmning	360°; heltäckande kapsling	Isoleringsdiameter, max.	1,05 mm
Isoleringsdiameter, min.	0,85 mm	Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning
Kategori	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Ledarearea, fintrådig, min.	0,08 mm ²
Ledardiameter, fintrådig, max.	0,75 mm ²	Ledardiameter, fintrådig, max. (AWG)	AWG 20
Ledardiameter, fintrådig, min. (AWG)	AWG 27	Manteldiameter, max.	10 mm
Manteldiameter, min.	5 mm	Skyddsklass	IP67
Stickcykler	500		

Allmänna standarder

Certifikat-Nr. (cULus)	E316369	Kontaktton Norm	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 var. 14
------------------------	---------	-----------------	--

Elektriska egenskaper

Genomgångsmotstånd (6)	<10 mΩ	Märkström	3 A per kontakt
------------------------	--------	-----------	-----------------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-09-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E316369

IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om
överensstämmelse

[PROFINET Manufacturer's Declaration](#)

Teknikuppgifter Data

[CAD data – STEP](#)

Användardokumentation

[MAN IE GUIDE DE](#)

[MAN IE GUIDE EN](#)

[Manual](#)

[Designation key / Type key](#)

Kataloger

[Catalogues in PDF-format](#)

Broschyrer

[FL FIELDWIRING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)

IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning



IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Hybrid

Hybrid, 10-polers. Insatser för stickkontakter, variant 14



Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PIC-HYB-S-0,75-300	Artikelbeteckning
Art.nr.	1068950000	Crimpkontakt, för stickkontaktsinsats, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823109	
Förp.	300 Stück	
Typ	IE-PI-HYB-10P	Artikelbeteckning
Art.nr.	1068990000	Insats, för stickkontaktsinsats, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823963	
Förp.	1 Stück	
Typ	IE-PIC-HYB-S-0,2-300	Artikelbeteckning
Art.nr.	1135150000	Crimpkontakt, för stickkontaktsinsats, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248915347	
Förp.	300 Stück	
Typ	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	Artikelbeteckning
Art.nr.	1096180000	Crimpkontakt, för stickkontaktsinsats, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869152	
Förp.	300 Stück	

Hybridkabel

Metervara kopparkabel hybrid, flexibel, 6 x 0,5 mm² + 4 x AWG 22/7

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-C5DHAG-MW	Artikelbeteckning
Art.nr.	1172250000	Anslutningskabel, Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. 5e (TIA T568-B), PVC,
GTIN (EAN)	4032248964543	Metervara från 110 m
Förp.	110 m	

IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Dammskyddskåpor



För att skydda era apparater mot damm och smuts.

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PP-V14P	Artikelbeteckning
Art.nr.	1058280000	Stickproppskåpa-skyddslock
GTIN (EAN)	4032248799374	
Förp.	10 Stück	

Neutral



ESG är den beprövade märkningen för många kända elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet är en högklassig apparatmärkning med en kontrastrik text. Olika typer är tillgängliga för enheter från tillverkare som Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fördelar i korthet:

- Universellt användbara skyltar, beroende av typ: antingen självhäftande eller snäppbara märkningar.
- För apparater på skena, som t.ex. automatsäkringar, erbjuder vi ESG för påsnäppning på en skyltskena
- Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Artikelbeteckning
Art.nr.	1857440000	ESG, Apparatmärkning x 11 mm, PA 66, Färgkod: vit, självhäftande
GTIN (EAN)	4032248402731	
Förp.	200 Stück	

IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Crimping tools

**Pressverktyg för kontakter till Weidmüller RSV och DSTV-HD-System**

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna

Allmänna beställningsdata

Typ	HTF HYB	Artikelbeteckning
Art.nr.	1119580000	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0.08mm², 1mm²,
GTIN (EAN)	4032248900626	FoderBcrimp
Förp.	1 Stück	