

IE-PS-V05M-A-RJ45-FH**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

HDC stickkontaktsats enligt IEC 61076-3-106 var.5 i
plast metall inkl. RJ45-insats

Allmänna beställningsdata

Utförande	Stickkontakt RJ45 verktygslös, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
Art.nr.	1077300000
Typ	IE-PS-V05M-A-RJ45-FH
GTIN (EAN)	4032248834914
Förp.	10 Stück

Skapandedatum den 3 juni 2024 14:27:22 CEST

Katalogversion 01.06.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

IE-PS-V05M-A-RJ45-FH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	79 g
-----------	------

Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
-----------------	----------------

Allmänna data

Anslutning 1	RJ45	Anslutning 2	IDC
Färgkod	svart	Kapslingsmaterial	Aluminiumpressgjutgods
Isoleringsdiameter, min.	0,85 mm	Isoleringsdiameter, max.	1,6 mm
Kategori	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	Kontaktyta	Guld över nickel
Anslutningsdiameter, entrådig	0.4...0.64 mm	Anslutningsdiameter, fintrådig	0.48...0.76 mm
MICE-Klassificering M	M ₃	MICE-Klassificering I	I ₃
MICE-Klassificering C	C ₁	MICE-Klassificering E	E ₃
Manteldiameter, min.	5 mm	Manteldiameter, max.	10 mm
Avskärmning	360° skärmkontaktering	Skyddsklass	IP67
Stickcykler	750	Återanslutningsbarhet	≥ 10 cykler (för lika eller större area)

Allmänna standarder

Användningsspecifika kommunikationskabelanläggningar	PROFINET installationsanvisning	Kontaktton Norm	IEC 61076-3-106 var. 5, IEC 60603-7-51
--	---------------------------------	-----------------	--

Elektriska egenskaper

Spänningstålighet kontakt/kontakt	≥ 1000 V AC/DC	Spänningstålighet kontakt/skärm	≥ 1500 V AC/DC
-----------------------------------	----------------	---------------------------------	----------------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

IE-PS-V05M-A-RJ45-FH**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Nedladdningar**

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Användardokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	MB FREECONCONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN


IE-PS-V05M-A-RJ45-FH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning



IE-PS-V05M-A-RJ45-FH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Dammskyddskåpor



För att skydda era apparater mot damm och smuts.

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PP-V05M	Utförande
Art.nr.	1968920000	Flänskåpa-skyddslock
GTIN (EAN)	4032248692668	
Förp.	1 Stück	