

IE-PIC-HYB-S-0,5-300**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Hybrid, 10-polers. Insatser för stickkontakter, variant 14

Allmänna beställningsdata

Utförande	Crimpkontakt, för stickkontaktsinsats, Hybrid
Art.nr.	1096180000
Typ	IE-PIC-HYB-S-0,5-300
GTIN (EAN)	4032248869152
Förp.	300 Stück

IE-PIC-HYB-S-0,5-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	0,27 g
-----------	--------

Allmänna data

Ledararea, fintrådig, min.	0,2 mm ²	Ledardiameter, fintrådig, max.	0,5 mm ²
Ledardiameter, fintrådig, max. (AWG)	AWG 20	Ledardiameter, fintrådig, min. (AWG)	AWG 24

Elektriska egenskaper

Märkspänning	24 V
--------------	------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-09-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Viktig hänvisningstext

Produktinformation	Hybrid, 10-polers. Insatser för stickkontakter, variant 14
--------------------	--

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar


Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	PROFINET Manufacturer's Declaration
Användardokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-PIC-HYB-S-0,5-300**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ritningar****Profilritning**

IE-PIC-HYB-S-0,5-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Crimping tools

**Pressverktyg för kontakter till Weidmüller RSV och DSTV-HD-System**

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna

Allmänna beställningsdata

Typ	HTF HYB	Utförande
Art.nr.	1119580000	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0.08mm², 1mm²,
GTIN (EAN)	4032248900626	FoderBcrimp
Förp.	1 Stück	