

**IE-BIC-HYB-P-0,2-300****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Hybrid, 10-polers. Insatser för stickkontakter, variant 14

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Crimpkontakt, för flänsinsats, Hybrid
Art.nr.	<a href="#">1135160000</a>
Typ	IE-BIC-HYB-P-0,2-300
GTIN (EAN)	4032248915477
Förp.	300 Stück

Skapandedatum den 3 juni 2024 13:50:19 CEST

Katalogversion 01.06.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

## IE-BIC-HYB-P-0,2-300

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Nettovikt	0,29 g
-----------	--------

## Allmänna data

Ledararea, fintrådig, min.	0,08 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, fintrådig, max.	0,2 mm <sup>2</sup>
----------------------------	----------------------	--------------------------------	---------------------

## Elektriska egenskaper

Märkspänning	24 V
--------------	------

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-09-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Viktig hänvisningstext

Produktinformation	Hybrid, 10-polers. Insatser för stickkontakter, variant 14
--------------------	--

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	<a href="#">PROFINET Manufacturer's Declaration</a>
---	---

Användardokumentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> <a href="#">Designation key / Type key</a>
-----------------------	--

Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--

Broschyrer	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>
------------	---


## IE-BIC-HYB-P-0,2-300

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

### Profilritning



## IE-BIC-HYB-P-0,2-300

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## Crimping tools

**Pressverktyg för kontakter till Weidmüller RSV och DSTV-HD-System**

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna

## Allmänna beställningsdata

Typ	HTF HYB	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1119580000</a>	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0.08mm², 1mm²,
GTIN (EAN)	4032248900626	FoderBcrimp
Förp.	1 Stück	