

**EBR-MODULE RS232****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktillustration****Modul för att spara och ladda en enhetskonfiguration**

- Mindre stilleståndstider för systemet genom enkel omkonfigurering vid byte av apparater
- Automatisk hämtning av sparad konfiguration är möjlig efter omstart av enheten
- Kompakt och robust design
- Kan användas med alla Weidmüller Managed Switches och industriella WLAN-enheter

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Konfigurationsmodul, IP40, 0 °C...60 °C
Art.nr.	<a href="#">1241430000</a>
Typ	EBR-MODULE RS232
GTIN (EAN)	4050118029086
Förp.	1 Stück

## EBR-MODULE RS232

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	97 mm	Byggdjup (tum)	3,819 inch
Höjd	12 mm	Bygghöjd (tum)	0,472 inch
Bredd	32,5 mm	Byggbredd (tum)	1,28 inch
Nettovikt	50 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	-20 °C...70 °C	Drifttemperatur	0 °C...60 °C
Fuktighet	5 till 95 % (icke kondensrande)		

## EMC överensstämmelse och godkännanden

EMC-Normer	FCC del 15, CISPR (EN 55022) Klass A, EN 61000-4-2 (ESD), steg 2, EN 61000-4-3 (RS), steg 3, EN 61000-4-4 (EFT), steg 3, EN 61000-4-5 (överspänning), steg 3, EN 61000-4-6 (CS), steg 3
------------	---

## Garanti

Tidsperiod	5 År
------------	------

## Omgivningsvillkor

Driftstemperatur, max	60 °C	Driftstemperatur, min.	0 °C
Fuktighet	5 till 95 % (icke kondensrande)	Lagertemperatur, max.	70 °C
Lagertemperatur, min.	-20 °C		

## Spänningsförsörjning

Anslutning	RJ45-Port, RS232
------------	------------------

## Tekniska data

Kabellängd	0,35 m	Kapslingsmaterial	PVC-formgjutning
Montagesätt	M4-skruv (< 4 mm)	Skyddsklass	IP40

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001068	ETIM 7.0	EC001068
ETIM 8.0	EC001068	ETIM 9.0	EC001068
ECLASS 9.1	19-15-07-90	ECLASS 10.0	19-15-07-90
ECLASS 11.0	19-17-03-04	ECLASS 12.0	19-17-03-04
ECLASS 13.0	19-17-03-04		

## EBR-MODULE RS232

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

## Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om [UK Declaration of Conformity](#)  
överensstämmelse [EU Declaration of Conformity](#)Teknikuppgifter Data [CAD data – STEP](#)Användardokumentation [Hardware Installation Guide](#)Kataloger [Catalogues in PDF-format](#)

Broschyrer