

**IE-BHS-V14M-RJA-45****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

PushPull stickkontakt enligt IEC 61076-3-117 var.14  
(PROFINET) i metall, tom kapsling för RJ45

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Tom kapsling, Fläns, vinklad
Art.nr.	<a href="#">1296710000</a>
Typ	IE-BHS-V14M-RJA-45
GTIN (EAN)	4050118094831
Förp.	10 Stück

## IE-BHS-V14M-RJA-45

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	54,9 mm	Byggdjup (tum)	2,161 inch
Höjd	52,4 mm	Bygghöjd (tum)	2,063 inch
Bredd	24,3 mm	Byggbredd (tum)	0,957 inch
Nettovikt	81,659 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
-----------------	----------------

## Allmänna data

Färgkod	övriga	Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning
Monteringsstyp	2 skruvar, M3 (ingår inte)	Skyddsklass	IP67

## Allmänna standarder

Certifikat-Nr. (cULus)	E316369
------------------------	---------

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-02
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-27-02	ECLASS 13.0	27-19-01-04

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E316369

## Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	<a href="#">PROFINET Manufacturer's Declaration</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Användardokumentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> <a href="#">Designation key / Type key</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>


## IE-BHS-V14M-RJA-45

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

### Profilritning



### Profilritning



### Montageurtag

