

## KLIPPON POK 161609

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Bildliknande



Kapslings Sortimentet Klippon<sup>®</sup> POK är tillverkat av högkvalitativ glasfiberförstärkt polyester och är idealiskt för applikationer och miljöer med krav på korrosionsbeständighet, slagtålighet och starkt IP-skydd. Viktiga egenskaper för det omfattande produktsortimentet:

- Finns i 17 storlekar
- Två standardutföranden (färger): grått (liknande RAL 7001 för industrianvändning) och svart (liknande RAL 9011 för tuffa miljöer, Ex)
- Lock med skruvar i rostfritt stål i utformning med krysspår/slits
- Gjuten packning tillverkad av silikon eller kloropren
- Fästhål utanför det tätade området för att säkerställa IP66-klassens starka inträngningsskydd
- Slagtålighet upp till 7 joule
- Montage direkt i kapslingen eller med hjälp av en intern montageplatta
- Direkt vägginfästning möjlig med användning av montagehål eller montagefötter
- Infästningsgänga för att fästa montageskenor och -plattor
- Upp till brandklassning E60 beroende på konfiguration

Weidmüller tillverkar och levererar denna kapsling i enlighet med kundens önskemål - utrustad med alla erforderliga plintar och kabelförskruvningar.

## Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Klippon POK (tom kapsling i polyester), Tom kapsling, Höjd: 160 mm, Bredd: 160 mm, Djup: 90 mm, Material: glasfiber-förstärkt polyester, obehandlad, glänsande, silvergrå
Art.nr.	<a href="#">1305890000</a>
Typ	KLIPPON POK 161609
GTIN (EAN)	4050118108354
Förp.	1 Stück
Verktyg som behövs	<a href="#">9008540000</a>

## KLIPPON POK 161609

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	90 mm	Byggdjup (tum)	3,543 inch
Höjd	160 mm	Bygghöjd (tum)	6,299 inch
Höjd lägstbyggande	90 mm	Bredd	160 mm
Byggbredd (tum)	6,299 inch	Montagemått höjd	110 mm
Montagemått bredd	140 mm	Nettovikt	1 275,333 g

## Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C... 100 °C
-----------------	------------------

## Allmänna uppgifter

Antal lockskravar	4	Användningsområden	Hamnanläggningar, Maskintillverkning, Processindustri, Transportväsende
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Drifttemperatur, max	100 °C
Drifttemperatur, min.	-40 °C	Fastsättning av lock	Spår-/krysspårsskravar
Flänsplåt	Nej	Kapslingens fastsättning	Installation genom kapslingens bakvägg, Fästöron
Lock	Ja	Material	glasfiber-förstärkt polyester
Materialtjocklek kapsling	5,99 mm	Materialtjocklek lock	5,4 mm
Normer	DIN EN 62208 – Standard tomma kapslingar, DIN 4102-12	Skyddsklass	IP66
Skyddsklass (UL)	Type 4, Type 4X	Slagtålighet	5 J standardversion
Tätningmaterial	Kloropren	Vridmoment för lockskravar	2,5 Nm
Yta	obehandlad, glänsande	max. last	10,24 kg
Åtkomstöppning Bredd	148,02 mm	Åtkomstöppning Höjd	148,02 mm

## Bestyckning horisontal

WDU 10 / ZDU 10	1x9	WDU 16 / ZDU 16	1x7
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x17	WDU 4 / ZDU 4	1x14
WDU 6 / ZDU 6	1x11		

## Bestyckning vertikal

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	*	WDU 4 / ZDU 4	*
-----------------------------	---	---------------	---

## Certifikatnummer kapsling

Certifikat-Nr. (cULus)	E256877	Certifikat-nr (DNV)	TAE00002R2
DEF   Villkor för godkännande	cULus, LR, DNV	Försäkrans om överensstämmelse nr. (DoC LVD)	DE_PS2401_160412_001ISS01

## Förskruvningar

M12	11	M16	6
M20	4	M25	2
M32	2	M40	1

## KLIPPON POK 161609

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Förskruvningar höger

M12	11	M16	6
M20	4	M25	2
M32	2	M40	1

## Förskruvningar uppe / nere

M12	15	M16	12
M20	6	M25	3
M32	2	M40	2

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ECLASS 9.0	27-18-01-01	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-01-01	ECLASS 11.0	27-18-01-01
ECLASS 12.0	27-18-01-01	ECLASS 13.0	27-18-01-01

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	afb385d0-c52b-4449-8502-203596817ab0

## Viktig hänvisningstext

Produktinformation	The fire rating up to E60 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations (details see "Declaration of Manufacturer" in "Downloads")
--------------------	---

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E256877

## Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	<a href="#">14_20001</a> <a href="#">TAE00002R2</a> <a href="#">MPA NRW Certificate - fire rated assembled boxes acc. to DIN 4102-12</a> <a href="#">EU Declaration of Conformity - KlippON POK Empty Enclosures IND - DoC DE PS2401 160412 001ISS02</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Upphandlingsspecifikation	<a href="#">KlippON POK 161609_1305890000_DE</a> <a href="#">KlippON POK 161609_1305890000_EN</a>
Användardokumentation	<a href="#">Assembly guidelines - empty enclosures</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	<a href="#">MB KLIPPON ENCL.TECN EN</a> <a href="#">FL KLIPPON POK EN</a> <a href="#">FL SHIPBUILDING 2016 EN</a> <a href="#">FL SHIPBUILDING 2016 EN</a>


Skapandedatum den 2 juni 2024 23:36:52 CEST

Katalogversion 18.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

# KLIPPON POK 161609

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Ritningar



## KLIPPON POK 161609

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Klippon® POK jordningsplåtar



Kapslingssortimentet Klippon® POK är tillverkat av högkvalitativt glasfiberförstärkt polyester och är idealiskt för applikationer och miljöer med krav på korrosionsbeständighet, slagtålighet och starkt IP-skydd.

Viktiga egenskaper för det omfattande produktsortimentet:

- Finns i 17 storlekar
- Två standardutföranden (färger): grått (liknande RAL 7001 för industrianvändning) och svart (liknande RAL 9011 för tuffa miljöer, Ex)
- Lock med skruvar i rostfritt stål i utformning med krysspår/slits
- Gjuten packning tillverkad av silikon eller kloropren
- Fästhål utanför det tätade området för att säkerställa IP66-klassens starka inträngningsskydd
- Slagtålighet upp till 7 joule
- Montage direkt i kapslingen eller med hjälp av en intern montageplatta
- Direkt vägginfästning möjlig med användning av montagehål eller montagefötter
- Infästningsgänga för att fästa montageskenor och -plattor
- Upp till brandklassning E60 beroende på konfiguration

Weidmüller tillverkar och levererar denna kapsling i enlighet med kundens önskemål - utrustad med alla erforderliga plintar och kabelförskruvningar.

## Allmänna beställningsdata

Typ	KLIPPON COPL 161609	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1390990000</a>	Klippon POK (tom kapsling i polyester), Jordningsplatta, övriga,
GTIN (EAN)	4050118191097	Höjd: 60.5 mm, Bredd: 239 mm, Djup: 0.8 mm, Material: Mässing,
Förp.	5 Stück	glänsande, obehandlad

## KLIPPON POK 161609

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Klippon® POK installationsmaterial



Kapslingssortimentet Klippon® POK är tillverkat av högkvalitativt glasfiberförstärkt polyester och är idealiskt för applikationer och miljöer med krav på korrosionsbeständighet, slagtålighet och starkt IP-skydd.

Viktiga egenskaper för det omfattande produktsortimentet:

- Finns i 17 storlekar
- Två standardutföranden (färger): grått (liknande RAL 7001 för industrianvändning) och svart (liknande RAL 9011 för tuffa miljöer, Ex)
- Lock med skruvar i rostfritt stål i utformning med krysspår/slits
- Gjuten packning tillverkad av silikon eller kloropren
- Fästhål utanför det tätade området för att säkerställa IP66-klassens starka inträngningsskydd
- Slagtålighet upp till 7 joule
- Montage direkt i kapslingen eller med hjälp av en intern montageplatta
- Direkt vägginfästning möjlig med användning av montagehål eller montagefötter
- Infästningsgänga för att fästa montageskenor och -plattor
- Upp till brandklassning E60 beroende på konfiguration

Weidmüller tillverkar och levererar denna kapsling i enlighet med kundens önskemål - utrustad med alla erforderliga plintar och kabelförskruvningar.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SD FIXING SET POK	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1463490000</a>	Klippon POK (tom kapsling i polyester), ID-plåt, fixeringsset, Höjd: 12
GTIN (EAN)	4050118299878	mm, Bredd: 12 mm, Djup: 16.4 mm, Material: Rostfritt stål 1.4305
Förp.	1 Stück	(303), obehandlad

## KLIPPON POK 161609

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Klippon® POK-standardmontageplattor



Kapslingssortimentet Klippon® POK är tillverkat av högkvalitativt glasfiberförstärkt polyester och är idealiskt för applikationer och miljöer med krav på korrosionsbeständighet, slagtålighet och starkt IP-skydd.

Viktiga egenskaper för det omfattande produktsortimentet:

- Finns i 17 storlekar
- Två standardutföranden (färger): grått (liknande RAL 7001 för industrianvändning) och svart (liknande RAL 9011 för tuffa miljöer, Ex)
- Lock med skruvar i rostfritt stål i utformning med krysspår/slits
- Gjuten packning tillverkad av silikon eller kloropren
- Fästhål utanför det tätade området för att säkerställa IP66-klassens starka inträngningsskydd
- Slagtålighet upp till 7 joule
- Montage direkt i kapslingen eller med hjälp av en intern montageplatta
- Direkt vägginfästning möjlig med användning av montagehål eller montagefötter
- Infästningsgänga för att fästa montageskenor och -plattor
- Upp till brandklassning E60 beroende på konfiguration

Weidmüller tillverkar och levererar denna kapsling i enlighet med kundens önskemål - utrustad med alla erforderliga plintar och kabelförskruvningar.

## Allmänna beställningsdata

Typ	POK MOPL 1616	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">9510610000</a>	Klippon POK (tom kapsling i polyester), Montageplatta, Höjd: 143 mm,
GTIN (EAN)	4008190498245	Bredd: 145 mm, Djup: 1.5 mm, Material: Stålplåt förzinkad, övriga,
Förp.	1 Stück	Silver

## KLIPPON POK 161609

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Klippon® POK-montageplattor i kombination med jordningsplattor



Kapslingssortimentet Klippon® POK är tillverkat av högkvalitativt glasfiberförstärkt polyester och är idealiskt för applikationer och miljöer med krav på korrosionsbeständighet, slagtålighet och starkt IP-skydd.

Viktiga egenskaper för det omfattande produktsortimentet:

- Finns i 17 storlekar
- Två standardutföranden (färger): grått (liknande RAL 7001 för industrianvändning) och svart (liknande RAL 9011 för tuffa miljöer, Ex)
- Lock med skruvar i rostfritt stål i utformning med krysspår/slits
- Gjuten packning tillverkad av silikon eller kloropren
- Fästhål utanför det tätade området för att säkerställa IP66-klassens starka inträngningsskydd
- Slagtålighet upp till 7 joule
- Montage direkt i kapslingen eller med hjälp av en intern montageplatta
- Direkt vägginfästning möjlig med användning av montagehål eller montagefötter
- Infästningsgänga för att fästa montageskenor och -plattor
- Upp till brandklassning E60 beroende på konfiguration

Weidmüller tillverkar och levererar denna kapsling i enlighet med kundens önskemål - utrustad med alla erforderliga plintar och kabelförskruvningar.

## Allmänna beställningsdata

Typ	POK MOPL 1616 MINI	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1534360000</a>	Klippon POK (tom kapsling i polyester), Montageplatta, Höjd: 113
GTIN (EAN)	4050118338119	mm, Bredd: 142.5 mm, Djup: 1.5 mm, Material: Stålblåt förzinkad,
Förp.	1 Stück	förzinkad, Silver



## KLIPPON POK 161609

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Klippon® POK montagefötter



Kapslingssortimentet Klippon® POK är tillverkat av högkvalitativt glasfiberförstärkt polyester och är idealiskt för applikationer och miljöer med krav på korrosionsbeständighet, slagtålighet och starkt IP-skydd.

Viktiga egenskaper för det omfattande produktsortimentet:

- Finns i 17 storlekar
- Två standardutföranden (färger): grått (liknande RAL 7001 för industri användning) och svart (liknande RAL 9011 för tuffa miljöer, Ex)
- Lock med skruvar i rostfritt stål i utformning med krysspår/slits
- Gjuten packning tillverkad av silikon eller kloropren
- Fästhål utanför det tätade området för att säkerställa IP66-klassens starka inträngningsskydd
- Slagtålighet upp till 7 joule
- Montage direkt i kapslingen eller med hjälp av en intern montageplatta
- Direkt vägginfästning möjlig med användning av montagehål eller montagefötter
- Infästningsgänga för att fästa montageskenor och -plattor
- Upp till brandklassning E60 beroende på konfiguration

Weidmüller tillverkar och levererar denna kapsling i enlighet med kundens önskemål - utrustad med alla erforderliga plintar och kabelförskruvningar.

## Allmänna beställningsdata

Typ	MF POK BIG	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">9510910000</a>	Klippon POK (tom kapsling i polyester), Monteringsfot, Fästöron, Höjd:
GTIN (EAN)	4032248009756	16 mm, Bredd: 51 mm, Djup: 6 mm, Material: Rostfritt stål 1.4301,
Förp.	1 Stück	övriga

## Jordningsbult

## Tillbehör



## Allmänna beställningsdata

Typ	PEBZ M10 BR SET	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1277220000</a>	Klippon POK (tom kapsling i polyester), Jordningsbultar, övriga, Höjd:
GTIN (EAN)	4050118067019	21 mm, Bredd: 21 mm, Djup: 48.7 mm, Material: Mässing
Förp.	1 Stück	

## KLIPPON POK 161609

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

Typ	PEBZ M6 BR SET	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1277250000</a>	Klippon POK (tom kapsling i polyester), Jordningsbultar, övriga, Höjd:
GTIN (EAN)	4050118067149	12.3 mm, Bredd: 12.3 mm, Djup: 42 mm, Material: Mässing
Förp.	1 Stück	
Typ	PEBZ M10 S4 SET	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1283440000</a>	Klippon POK (tom kapsling i polyester), Jordningsbultar, övriga, Höjd:
GTIN (EAN)	4050118073362	21 mm, Bredd: 21 mm, Djup: 48.7 mm, Material: Rostfritt stål 1.4404
Förp.	1 Stück	(316 L)
Typ	PEBZ M6 S4 SET	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1283430000</a>	Klippon POK (tom kapsling i polyester), Jordningsbultar, övriga, Höjd:
GTIN (EAN)	4050118073607	12.3 mm, Bredd: 12.3 mm, Djup: 42 mm, Material: Rostfritt stål
Förp.	1 Stück	1.4404 (316 L)

## Skruvvar



Beroende på kopplingsplinter eller även tillbehören erbjuder vi olika typer av skruvar som ytterligare artiklar eller reservdelar.

## Allmänna beställningsdata

Typ	FKSC M5X8 D9/SW2.5	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">0295900000</a>	SAK-serien, Insexskruv, Skruvar, Antal poler: 1
GTIN (EAN)	4008190133337	
Förp.	50 Stück	

## Distanshållare



## Integrera, utöka och anpassa: Rätt tillägg för varje applikation

Det strukturerade utbudet av tillbehör för nya Klippon® TB-kapslingsserien gör att du enkelt kan anpassa kapslingarna till de särskilda kraven i respektive applikation.

## Distanshållare

Distanshållare av rostfritt stål i fyra längder för att öka avståndet mellan montageskenorna eller DIN-skenorna och kapslingens bakre vägg.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SP M6 20 S2	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">0935130000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Distanshållare, Höjd: 11.2 mm, Bredd: 10
GTIN (EAN)	4032248699001	mm, Djup: 20 mm, Material: Rostfritt stål 1.4305 (303)
Förp.	4 Stück	
Typ	SP M6 10 S2	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">0935110000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Distanshållare, Höjd: 11.2 mm, Bredd: 10
GTIN (EAN)	4032248699049	mm, Djup: 10 mm, Material: Rostfritt stål 1.4305 (303)
Förp.	4 Stück	

Skapandedatum den 2 juni 2024 23:36:52 CEST

## KLIPPON POK 161609

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

Typ	SP M6 30 S2	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">0935140000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Distanshållare, Höjd: 11.2 mm, Bredd: 10
GTIN (EAN)	4032248699117	mm, Djup: 30 mm, Material: Rostfritt stål 1.4305 (303)
Förp.	4 Stück	
Typ	SP M6 15 S2	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">0935120000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Distanshållare, Höjd: 11.2 mm, Bredd: 10
GTIN (EAN)	4032248699056	mm, Djup: 15 mm, Material: Rostfritt stål 1.4305 (303)
Förp.	4 Stück	

## Monteringsmaterial

**Integrera, expandera och individualisera:  
den passande kompletteringen för varje  
användningsområde.**

Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur som möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

**Satser med fästmaterial**

Satser med fästmaterial finns för snabb och enkel installation av typetikethållare, dokumenthållare och regnkåpor.

Två- **Fästset för etiketter – SD** krävs för att montera en plast- (Trafolyte) ID eller en typetikett. Med hjälp av detta set kan du montera ID- eller typetikett direkt på locket. Denna etikettsats med fästmaterial har utvecklats särskilt för denna användning. Endast med denna sats med fästmaterial kan man säkerställa att inga läckor uppstår i kapslingen eller att skylten skadas.

Två- **Det universella fästsetet – TPSD** har tagits fram för att möjliggöra säker och snabb installation av exempelvis typetikethållare, regnskydd eller dokumenthållare. Genom att använda detta fästset kan risken för läckor minimeras, om inte helt förhindras.

## Allmänna beställningsdata

Typ	FKSC M6X8 D9/SW3	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">0642600000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Montageskruv, Material: Stål
GTIN (EAN)	4008190058258	
Förp.	50 Stück	

## KLIPPON POK 161609

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Djup 7,5 mm

Klippon® K-serie, tillbehör



## Allmänna beställningsdata

Typ	TS35X7.5 ST K52	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">8000003908</a>	Montageskena, TS 35, TS 35 x 7.5, Bredd: 140 mm, utan avlångt hål,
GTIN (EAN)	4050118652659	Stål, galvanisk förzinkad och passiverad
Förp.	20 Stück	

## Distanshållare

Distanshållare av rostfritt stål i tre längder för att öka avståndet mellan montageskenorna eller DIN-skenorna och kapslingens bakre vägg.



## Allmänna beställningsdata

Typ	SP M6 20 MSZN	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">3896200000</a>	Klippon EB (Essential Box), Distanshållare, Höjd: 11.2 mm, Bredd: 10 mm, Djup: 20 mm, Material: Stål, Silver
GTIN (EAN)	4008190850234	
Förp.	2 Stück	
Typ	SP M6 30 MSZN	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">3896300000</a>	Klippon EB (Essential Box), Distanshållare, Höjd: 11.2 mm, Bredd: 10 mm, Djup: 30 mm, Material: Stål, Silver
GTIN (EAN)	4008190850241	
Förp.	2 Stück	
Typ	SP M6 15 MSZN	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">3896100000</a>	Klippon EB (Essential Box), Distanshållare, Höjd: 11.2 mm, Bredd: 10 mm, Djup: 15 mm, Material: Stål, Silver
GTIN (EAN)	4008190857851	
Förp.	2 Stück	

## KLIPPON POK 161609

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Djup 15 mm



Kapslingssortimentet Klippon<sup>®</sup> POK är tillverkat av högkvalitativ glasfiberförstärkt polyester och är idealiskt för applikationer och miljöer med krav på korrosionsbeständighet, slagtålighet och starkt IP-skydd.

Viktiga egenskaper för det omfattande produktsortimentet:

- Finns i 17 storlekar
- Två standardutföranden (färger): grått (liknande RAL 7001 för industrianvändning) och svart (liknande RAL 9011 för tuffa miljöer, Ex)
- Lock med skruvar i rostfritt stål i utformning med krysspår/slits
- Gjuten packning tillverkad av silikon eller kloropren
- Fästhål utanför det tätade området för att säkerställa IP66-klassens starka inträngningsskydd
- Slagtålighet upp till 7 joule
- Montage direkt i kapslingen eller med hjälp av en intern montageplatta
- Direkt vägginfästning möjlig med användning av montagehål eller montagefötter
- Infästningsgänga för att fästa montageskenor och -plattor
- Upp till brandklassning E60 beroende på konfiguration

Weidmüller tillverkar och levererar denna kapsling i enlighet med kundens önskemål - utrustad med alla erforderliga plintar och kabelförskruvningar.

## Allmänna beställningsdata

Typ	TS35X15 ST POK 1616	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">8000073210</a>	Montageskena, TS 35, TS 35 x 15, med långsmalt hål, Stål, galvanisk
GTIN (EAN)	4064675356578	förzinkad och passiverad
Förp.	20 Stück	

## Ventilationsproppar - DAE



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

## Allmänna beställningsdata

Typ	DAE M12 PA LONG	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1868570000</a>	DAE (ventilationselement), Utjämningsselement, Rak, M 12, 10 mm,
GTIN (EAN)	4032248440429	IP66, IP68, IP69K, Polyamid 6
Förp.	10 Stück	

**KLIPPON POK 161609****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tillbehör**

Typ	DAE M12 SS	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1868550000</a>	DAE (ventilationselement), Utjämningsselement, Rak, M 12, 10 mm,
GTIN (EAN)	4032248440405	IP66, IP68, IP69K, Rostfritt stål 1.4305 (303)
Förp.	10 Stück	