

IE-FC-SP-PWB/2ST**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

FrontCom® Vario integrerar flera funktioner i en och samma ram. Systemet är enkelt att installera och du kan välja bland ett stort utbud av data-, signal- och effektmoduler. Utöver att FrontCom® Vario är extremt kompakt erbjuder den ett antal unika produktkännetecken som gör din projektplanering och dina arbetsaktiviteter säkra, snabba och framtidssäkra. Dessutom har FrontCom® Vario-systemet en attraktiv kapslingskonstruktion som dessutom erbjuder högsta tänkbara slagtålighet och uppfyller kraven för skyddsklassen IP 65 helt och hållet.

Allmänna beställningsdata

Utförande	FrontCom, Insatsplatta, skärmad, 1x effekt, 2 x data
Art.nr.	1450550000
Typ	IE-FC-SP-PWB/2ST
GTIN (EAN)	4050118255256
Förp.	1 Stück

IE-FC-SP-PWB/2ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Höjd	23 mm	Bygghöjd (tum)	0,906 inch
Bredd	51,5 mm	Byggbredd (tum)	2,028 inch
Längd	90,5 mm	Bygglängd (tum)	3,563 inch
Nettovikt	19 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...70
-----------------	-------------

Allmänna data

Material	Polykarbonat PC	Produktlansering	Insatsplatta, skärmad
----------	-----------------	------------------	-----------------------

Insatser

Insats Power stor	1	Insats, data	2
-------------------	---	--------------	---

Allmänna standarder

Certifikat nr (cURus)	E223801	Certifikat nr. (CSA)	2000039-80039714
Certifikat-nr (DNV)	TAA000022B		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000456	ETIM 7.0	EC000456
ETIM 8.0	EC000456	ETIM 9.0	EC000456
ECLASS 9.0	27-18-28-06	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-28-06	ECLASS 11.0	27-18-28-06
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)	E223801

IE-FC-SP-PWB/2ST**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Nedladdningar**Godkännande/Certifikat/Dokument om
överensstämmelse[GL_FrontCom](#)

Teknikuppgifter Data

[CAD data – STEP](#)

Teknikuppgifter

[Zuken E3.S](#)

Användardokumentation

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)[Designation key / Type key](#)

Kataloger

[Catalogues in PDF-format](#)

Broschyrer


[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)

IE-FC-SP-PWB/2ST**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ritningar****Profilritning**

IE-FC-SP-PWB/2ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

RCBO



FrontCom® Vario integrerar flera funktioner i en och samma ram. Systemet är enkelt att installera och du kan välja bland ett stort utbud av data-, signal- och effektmoduler. Utöver att FrontCom® Vario är extremt kompakt erbjuder den ett antal unika produktkännetecken som gör din projektplanering och dina arbetsaktiviteter säkra, snabba och framtidssäkra. Dessutom har FrontCom® Vario-systemet en attraktiv kapslingskonstruktion som dessutom erbjuder högsta tänkbara slagtlighet och uppfyller kraven för skyddsklassen IP 65 helt och hållet.

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-FCI-PWB-RCBO	Utförande
Art.nr.	1534250000	FrontCom, Restströmstyrd automatsäkring med överströmsskydd
GTIN (EAN)	4050118337938	(RCBO), Insats Power stor, RCBO
Förp.	1 Stück	

RJ45



RJ45-insatser för stickkontakter ver.1 / 4 / 5 / 14, HDC och anslutningsdosor IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-BI-RJ45-FJ-B	Utförande
Art.nr.	1963840000	RJ45 insatshylsa, Kontakt för bas, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Förp.	10 Stück	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-P	Utförande
Art.nr.	1963830000	RJ45 insatshylsa, Kontakt för bas, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Förp.	10 Stück	
Typ	IE-BI-RJ45-C	Utförande
Art.nr.	1962840000	RJ45 insatshylsa, Flänsinsats koppling
GTIN (EAN)	4032248645046	
Förp.	10 Stück	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-A	Utförande
Art.nr.	1962850000	RJ45 insatshylsa, Kontakt för bas, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Förp.	10 Stück	

IE-FC-SP-PWB/2ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

USB

USB insatser för stickkontakter (flänssida) var. 1 / 4 / 5 / 14



Allmänna beställningsdata

Typ	IE-BI-USB-A	Utförande
Art.nr.	1019570000	Insats USB, Flänsinsats Typ A
GTIN (EAN)	4032248731602	
Förp.	10 Stück	
Typ	IE-BI-USB-AB	Utförande
Art.nr.	1131380000	Insats USB, Flänsinsats, typ AB
GTIN (EAN)	4032248911844	
Förp.	10 Stück	
Typ	IE-BI-USB-3.0-A	Utförande
Art.nr.	1487920000	Insats USB, Flänsinsats Typ A
GTIN (EAN)	4050118298208	
Förp.	1 Stück	

Neutral



ESG är den beprövade märkningen för många kända elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet är en högklassig apparatmärkning med en kontrastrik text. Olika typer är tillgängliga för enheter från tillverkare som Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fördelar i korthet:

- Universellt användbara skyltar, beroende av typ: antingen självhäftande eller snäppbara märkningar.
- För apparater på skena, som t.ex. automatsäkringar, erbjuder vi ESG för påsnäppning på en skyltskena
- Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Utförande
Art.nr.	1736181044	ESG, Apparatmärkning x 20 mm, PA 66, Färgkod: vit, jackbar
GTIN (EAN)	4008190985950	
Förp.	200 Stück	

IE-FC-SP-PWB/2ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Tillbehör för FrontCom Vario



Allmänna beställningsdata

Typ	IE-FC-PWPC	Utförande
Art.nr.	1450820000	FrontCom, Beröringsskydd
GTIN (EAN)	4050118255584	
Förp.	1 Stück	

Spår-Skruvmejsel



Spårskruvmejsel med rundklinga, SD DIN 5265, ISO 2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, ISO 2380/1, Spets krom top, SoftFinish-handtag

Allmänna beställningsdata

Typ	SDS 0.4X2.5X75	Utförande
Art.nr.	9009030000	Skruvmejsel, Skruvmejsel
GTIN (EAN)	4032248266944	
Förp.	1 Stück	

IE-FC-SP-PWB/2ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Effektuttag



FrontCom® Vario integrerar flera funktioner i en och samma ram. Systemet är enkelt att installera och du kan välja bland ett stort utbud av data-, signal- och effektmoduler. Utöver att FrontCom® Vario är extremt kompakt erbjuder den ett antal unika produktkännetecken som gör din projektplanering och dina arbetsaktiviteter säkra, snabba och framtidssäkra. Dessutom har FrontCom® Vario-systemet en attraktiv kapslingskonstruktion som dessutom erbjuder högsta tänkbara slagtlighet och uppfyller kraven för skyddsklassen IP 65 helt och hållet.

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-FCI-PWB-AU	Utförande
Art.nr.	1450830000	FrontCom, Insats Power stor, Typ I, Hona, AU, 15 A
GTIN (EAN)	4050118255591	
Förp.	1 Stuck	
Typ	IE-FCI-PWB-AU-10A	Utförande
Art.nr.	1546590000	FrontCom, Insats Power stor, Typ I, Hona, AU, 10 A
GTIN (EAN)	4050118351842	
Förp.	1 Stuck	
Typ	IE-FCI-PWB-GB	Utförande
Art.nr.	1450770000	FrontCom, Insats Power stor, Typ G, Hona, GB
GTIN (EAN)	4050118255577	
Förp.	1 Stuck	
Typ	IE-FCI-PWB-DE	Utförande
Art.nr.	1450730000	FrontCom, Insats Power stor, Typ F, Hona, SV
GTIN (EAN)	4050118255546	
Förp.	1 Stuck	
Typ	IE-FCI-PWB-FR	Utförande
Art.nr.	1450750000	FrontCom, Insats Power stor, Typ E, Hona, FR
GTIN (EAN)	4050118255706	
Förp.	1 Stuck	
Typ	IE-FCI-PWS-EU	Utförande
Art.nr.	1450740000	FrontCom, Insats Power liten, Hona, EU
GTIN (EAN)	4050118255379	
Förp.	1 Stuck	
Typ	IE-FCI-PWB-CN	Utförande
Art.nr.	1450790000	FrontCom, Insats Power stor, Typ I, Hona, CN
GTIN (EAN)	4050118255386	
Förp.	1 Stuck	
Typ	IE-FCI-PWB-DE-OR	Utförande
Art.nr.	1554000000	FrontCom, Insats Power stor, Typ F, Hona, SV, orange
GTIN (EAN)	4050118360806	
Förp.	1 Stuck	
Typ	IE-FCI-PWB-CH	Utförande
Art.nr.	1450780000	FrontCom, Insats Power stor, Typ J, Hona, CH
GTIN (EAN)	4050118255553	
Förp.	1 Stuck	

IE-FC-SP-PWB/2ST**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tillbehör**

Typ	IE-FCI-PWB-MC	Utförande
Art.nr.	1529570000	FrontCom, Insats Power stor, Hona, Multi-kontakt, EU, US, CN, GB, IND
GTIN (EAN)	4050118334517	
Förp.	1 Stück	