

IE-FCI-D25-FM


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integrerar flera funktioner i en och samma ram. Systemet är enkelt att installera och du kan välja bland ett stort utbud av data-, signal- och effektmoduler. Utöver att FrontCom® Vario är extremt kompakt erbjuder den ett antal unika produktkännetecken som gör din projektplanering och dina arbetsaktiviteter säkra, snabba och framtidssäkra. Dessutom har FrontCom® Vario-systemet en attraktiv kapslingskonstruktion som dessutom erbjuder högsta tänkbara slagtålighet och uppfyller kraven för skyddsklassen IP 65 helt och hållet.

Allmänna beställningsdata

Utförande	FrontCom, Signalinsats D-sub, 25-polig, Hona/hane
Art.nr.	1450890000
Typ	IE-FCI-D25-FM
GTIN (EAN)	4050118255652
Förp.	1 Stück

IE-FCI-D25-FM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Höjd	17,9 mm	Bygghöjd (tum)	0,705 inch
Bredd	12,5 mm	Byggbredd (tum)	0,492 inch
Längd	53,1 mm	Bygglängd (tum)	2,091 inch
Nettovikt	17,389 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-55 °C...105
-----------------	--------------

Tekniska data:

Antal poler	25	Isolationshållfasthet	1000 MΩ at 500 V DC
Kapslingsmaterial	SPCC	Kapslingsyta	förtennad
Kontaktmotstånd	≤ 20 mΩ	Kontakttyta	förgylld
Ledningsförmåga	3 A	Material isolerdel	PBT glasfiberförstärkt UL 94 V-0
Spänningstålighet kontakt/kontakt	1 kV _{eff} / 1 min.		

Allmänna data

Insats typ	Signalinsats D-sub, 25-polig	Skyddsklass	IP20
------------	------------------------------	-------------	------

Allmänna standarder

Certifikat nr. (UR)	E497345	Certifikat-nr (DNV)	TAA000022B
---------------------	---------	---------------------	------------

Elektriska egenskaper

Isolationshållfasthet	1000 MΩ at 500 V DC	Kontaktmotstånd	≤ 20 mΩ
Spänningstålighet kontakt/kontakt	1 kV _{eff} / 1 min.		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-18-90-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	14f36bdb-8bcd-4f24-8fb3-9538ad1abec6

IE-FCI-D25-FM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr. (UR)	E497345

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	GL_FrontCom
Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Användardokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	MB FREECONCONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN


IE-FCI-D25-FM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning



Profilritning

