

IE-FCI-D25-FS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

FrontCom® Vario integrerar flera funktioner i en och samma ram. Systemet är enkelt att installera och du kan välja bland ett stort utbud av data-, signal- och effektmoduler. Utöver att FrontCom® Vario är extremt kompakt erbjuder den ett antal unika produktkännetecken som gör din projektplanering och dina arbetsaktiviteter säkra, snabba och framtidssäkra. Dessutom har FrontCom® Vario-systemet en attraktiv kapslingskonstruktion som dessutom erbjuder högsta tänkbara slagtlighet och uppfyller kraven för skyddsklassen IP 65 helt och hållet.

Allmänna beställningsdata

Utförande	FrontCom, Signalinsats D-sub, 25-polig, Hona/lödanslutning
Art.nr.	1450900000
Typ	IE-FCI-D25-FS
GTIN (EAN)	4050118255560
Förp.	1 Stück

IE-FCI-D25-FS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Höjd	15,3 mm	Bygghöjd (tum)	0,602 inch
Bredd	12,5 mm	Byggbredd (tum)	0,492 inch
Längd	53,1 mm	Bygglängd (tum)	2,091 inch
Nettovikt	13,051 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-55 °C...105
-----------------	--------------

Tekniska data:

Antal poler	25	Isolationshållfasthet	1000 MΩ at 500 V DC
Kapslingsmaterial	SPCC	Kapslingsyta	förtennad
Kontaktmotstånd	≤ 20 mΩ	Kontakttyta	förgylld
Ledningsförmåga	1 A	Material isolerdel	PBT glasfiberförstärkt UL 94 V-0
Spänningstålighet kontakt/kontakt	1 kV _{eff} / 1 min.		

Allmänna data

Insats typ	Signalinsats D-sub, 25-polig	Skyddsklass	IP20
------------	------------------------------	-------------	------

Allmänna standarder

Certifikat-nr (DNV)	TAA000022B
---------------------	------------

Elektriska egenskaper

Isolationshållfasthet	1000 MΩ at 500 V DC	Kontaktmotstånd	≤ 20 mΩ
Spänningstålighet kontakt/kontakt	1 kV _{eff} / 1 min.		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-18-90-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	14f36bdb-8bcd-4f24-8fb3-9538ad1abec6

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Skapandedatum den 3 juni 2024 18:23:14 CEST

Katalogversion 01.06.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

IE-FCI-D25-FS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Nedladdningar**Godkännande/Certifikat/Dokument om
överensstämmelse[GL_FrontCom](#)

Teknikuppgifter Data

[CAD data – STEP](#)

Användardokumentation

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)

Kataloger

[Catalogues in PDF-format](#)

Broschyrer

[MB FREECONTACT EN](#)[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)


IE-FCI-D25-FS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning



Profilritning

