

WKM 8/20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Den halogenfria, transparenta fickan på WKM ger utomordentligt skydd mot miljöpåverkan. Tack vare fast fixering med buntband är den lämplig för nästan alla ledareor.

De förtryckta skyltarna skjuts helt enkelt in i WKM-hållaren och säkras med ett clip. WKM kabelmärkning är den rätta lösningen för maximal effektivitet vid märkning på plats.

Din fördel när du använder WKM kablar

- Pappers- och polyesteretiketter kan skrivas ut individuellt med vanliga kontorsskrivare
- Den robusta konstruktionen i kombination med Multi-Card ELS-skyltar garanterar maximalt skydd mot miljöpåverkan

Allmänna beställningsdata

Utförande	WKM, Ledar- och kabelmärkning, 7 - 115 mm, 20 x 8 mm, Ledar- och kabelmärkning, transparent
Art.nr.	1753490000
Typ	WKM 8/20
GTIN (EAN)	4032248010615
Förp.	50 Stück

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	3,5 mm	Byggdjup (tum)	0,138 inch
Höjd	20 mm	Bygghöjd (tum)	0,787 inch
Bredd	8 mm	Byggbredd (tum)	0,315 inch
Nettovikt	0,457 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...80 °C
---------------------------------	-------------

Allmänna data

Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	MultiCard
Antal märkningar per kombination	1 MultiCard = Ledar- och kabelmärkning	
Applikation/Tillverkare	Ledar- och kabelmärkningar	
Bredd	8 mm	
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB	
Färgkod	transparent	
Material	Polypropylen	
Temperaturområde för användning	-40...80 °C	
Temperaturområde för användning max.	80 °C	
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	
Typ av märkning	neutral	

Ledar- och kabelmärkning

Ledararea	16 - 150 mm ²	Ledardiameter, max.	150 mm ²
Ledardiameter, min.	16 mm ²	Ledarytterdiameter	7 - 115 mm
Ledarytterdiameter, max.	115 mm	Ledarytterdiameter, min.	7 mm

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Viktig hänvisningstext

Produktinformation	För buntband med en bredd upp till 7,7 mm
--------------------	---

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Kataloger	Catalogues in PDF-format

Exempel på användning



ESO Instickningsskyltar



Allmänna beställningsdata

Typ	ESO 8/20 P DIN A4 WS	Utförande
Art.nr.	1919870000	Plintmärkningar, Insats märkning, 20 x 7 mm, vit
GTIN (EAN)	4032248556861	
Förp.	10 Stück	
Typ	ESO 8/20 DIN A4 GE	Utförande
Art.nr.	1919900000	Plintmärkningar, Insats märkning, 20 x 7 mm, gul
GTIN (EAN)	4032248556908	
Förp.	10 Stück	
Typ	ESO 8/20 P DIN A4 GE	Utförande
Art.nr.	1919880000	Plintmärkningar, Insats märkning, 20 x 7 mm, gul
GTIN (EAN)	4032248556878	
Förp.	10 Stück	
Typ	ESO 8/20 DIN A4 WS	Utförande
Art.nr.	1919890000	Plintmärkningar, Insats märkning, 20 x 7 mm, vit
GTIN (EAN)	4032248556892	
Förp.	10 Stück	

WKM 8/20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Neutral



ESG är den beprövade märkningen för många kända elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet är en högklassig apparatmärkning med en kontrastrik text. Olika typer är tillgängliga för enheter från tillverkare som Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fördelar i korthet:


- Universellt användbara skyltar, beroende av typ: antingen självhäftande eller snäppbara märkningar.
- För apparater på skena, som t.ex. automatsäkringar, erbjuder vi ESG för påsnäppning på en skyltskena
- Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Utförande
Art.nr.	1736181044	ESG, Apparatmärkning x 20 mm, PA 66, Färgkod: vit, jackbar
GTIN (EAN)	4008190985950	
Förp.	200 Stück	
Typ	ESG 7/20 SIRIUS MC NE GE	Utförande
Art.nr.	1736181687	ESG, Apparatmärkning x 20 mm, PA 66, Färgkod: gul, jackbar
GTIN (EAN)	4032248208265	
Förp.	200 Stück	
Typ	ESG 7/20 SIRIUS MC NE TU	Utförande
Art.nr.	1736181696	ESG, Apparatmärkning x 20 mm, PA 66, Färgkod: turkos, jackbar
GTIN (EAN)	4008190985967	
Förp.	200 Stück	

ELS 8/20



ELS

ELS-skyltarna är särskilda, ej självhäftande iskjutbara märkningar för WKM kabelmärkning eller för gruppskylthållare. Den matta och tunna, men rivhållfasta polyestern ger mycket god märkning och utmärkt läsbarhet. Använda i kombination med vattenavvisande WKM-hylsor garanterar lösningen särskilt långvarig märkning av kablar även i tuffa miljöer.

Allmänna beställningsdata

Typ	ELS 8/20 MM GE	Utförande
Art.nr.	2005240000	ELS, Insats märkning, 20 x 8 mm, gul
GTIN (EAN)	4050118390032	
Förp.	3 000 Stück	

WKM 8/20**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tillbehör**

Typ	ELS 8/20 MM WS	Utförande
Art.nr.	2005180000	ELS, Insats märkning, 20 x 8 mm, vit
GTIN (EAN)	4050118389968	
Förp.	3 000 Stück	