

**IE-PS-V05M-RJ45-TH****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

HDC stickkontaktsats enligt IEC 61076-3-106 var.5 i  
plast metall inkl. RJ45-insats

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Stickkontakt RJ45 Crimp, Variant 5, Cat.6 <sub>A</sub> / Class E <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010)
Art.nr.	<a href="#">1963110000</a>
Typ	IE-PS-V05M-RJ45-TH
GTIN (EAN)	4032248651610
Förp.	10 Stück

Skapandedatum den 3 juni 2024 15:38:11 CEST

Katalogversion 01.06.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

## IE-PS-V05M-RJ45-TH

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Nettovikt 83,28 g

## Temperaturer

Drifttemperatur -40 °C...70 °C

## Allmänna data

Anslutning 1	RJ45	Anslutning 2	Crimp
Artikelbeskrivning	Variant 5	Kapslingsmaterial	Aluminiumpressgjutgods
Isoleringsdiameter, min.	0,85 mm	Isoleringsdiameter, max.	1,05 mm
Kategori	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	Kontaktyta	Guld över nickel
Anslutningsdiameter, entrådig	0.36...0.51 mm	Ledarens anslutningsarea, entrådig (AWG)	AWG 26/1...AWG 24/1
Anslutningsdiameter, fintrådig	0.46...0.61 mm	Ledarens anslutningsarea, fintrådig (AWG)	AWG 27/7...AWG 24/7
MICE-Klassificering M	M <sub>3</sub>	MICE-Klassificering I	I <sub>3</sub>
MICE-Klassificering C	C <sub>1</sub>	MICE-Klassificering E	E <sub>3</sub>
Manteldiameter, min.	5 mm	Manteldiameter, max.	12 mm
Avskärmning	360°; heltäckande kapsling	Skyddsklass	IP67
Stickcykler	750		

## Allmänna standarder

Certifikat-Nr. (cULus)	E316369	Kontaktton Norm	IEC 61076-3-106 var. 5, IEC 60603-7-51
------------------------	---------	-----------------	--

## Elektriska egenskaper

Spänningstålighet kontakt/kontakt	≥ 1000 V AC/DC	Spänningstålighet kontakt/skärm	≥ 1500 V AC/DC
-----------------------------------	----------------	---------------------------------	----------------

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

## IE-PS-V05M-RJ45-TH

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E316369

## Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	<a href="#">GOST Approval</a> <a href="#">ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 4 connector channel DUXR.E316369</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Användardokumentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> <a href="#">Manual</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	<a href="#">MB FREECONCONTACT EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>


## IE-PS-V05M-RJ45-TH

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

### Profilritning



**IE-PS-V05M-RJ45-TH****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tillbehör****Dammskyddskåpor**

För att skydda era apparater mot damm och smuts.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	IE-PP-V05M	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1968920000</a>	Flänskåpa-skyddslock
GTIN (EAN)	4032248692668	
Förp.	1 Stück	