

**IE-BH-V01M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Bajonett stickkontakt enligt IEC 61076-3-106 var.1 (Ethernet/IP) i metall, tom kapsling

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Tom kapsling, Flänskapsling, Variant 1 enligt IEC 61076-3-106, IP67
Art.nr.	<a href="#">1963540000</a>
Typ	IE-BH-V01M
GTIN (EAN)	4032248645633
Förp.	10 Stück

Skapandedatum den 3 juni 2024 15:57:25 CEST

Katalogversion 01.06.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

## IE-BH-V01M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	23,5 mm	Byggdjup (tum)	0,925 inch
Höjd	32 mm	Bygghöjd (tum)	1,26 inch
Bredd	32 mm	Byggbredd (tum)	1,26 inch
Nettovikt	46,6 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
-----------------	----------------

## Allmänna data

Färgkod	övriga	Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning
Monteringstyp	4 screws, Centralmutter	Skyddsklass	IP67
Stickcykler	750		

## Allmänna standarder

Kontaktidon Norm	IEC 61076-3-106 var. 1
------------------	------------------------

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-02
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-27-02	ECLASS 13.0	27-19-01-04

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	c1a8d9e9-fd0c-4258-8c31-7317a7b4ce18

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	<a href="#">GOST Approval DUXR.E316369</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Meddelande om produktändring	<a href="#">Technical change to Bulkhead Variant 1 (Metal) - EN</a> <a href="#">Technical change to Bulkhead Variant 1 (Metal) - DE</a> <a href="#">20190724 Technische Änderung zu Flansch Variante 1 (Metall)</a> <a href="#">20190724 Technische Änderung zu Flansch Variante 1 (Metall)</a> <a href="#">20190724 Technical change to Bulkhead Variant 1 (Metal)</a>
Användardokumentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> <a href="#">Designation key / Type key</a> <a href="#">Manual</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	<a href="#">MB FREECONTACT EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

## IE-BH-V01M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

### Montageurtag



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

## IE-BH-V01M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## LWL-SC

FO-insatser SC för stickkontakter var.1 / 4 / 14



## Allmänna beställningsdata

Typ	IE-BI-SCRJ2SC-MM-C	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1964430000</a>	insats SC, Flänsinsats SCRJ på 2 SC, Multimode
GTIN (EAN)	4032248649044	
Förp.	10 Stück	
Typ	IE-BI-SCRJ2SC-SM-C	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1962870000</a>	insats SC, Flänsinsats SCRJ på 2 SC, Singlemode
GTIN (EAN)	4032248645060	
Förp.	10 Stück	

## RJ45

RJ45-insatser för stickkontakter ver.1 / 4 / 5 / 14, HDC och anslutningsdosor IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...



## Allmänna beställningsdata

Typ	IE-BI-RJ45-FJ-B	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1963840000</a>	RJ45 insatshylsa, Kontakt för bas, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Förp.	10 Stück	
Typ	IE-BI-RJ45-C	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1962840000</a>	RJ45 insatshylsa, Flänsinsats koppling
GTIN (EAN)	4032248645046	
Förp.	10 Stück	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-P	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1963830000</a>	RJ45 insatshylsa, Kontakt för bas, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Förp.	10 Stück	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-A	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1962850000</a>	RJ45 insatshylsa, Kontakt för bas, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Förp.	10 Stück	

Skapandedatum den 3 juni 2024 15:57:25 CEST

Katalogversion 01.06.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

## IE-BH-V01M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## USB

USB insatser för stickkontakter (flänssida) var. 1 / 4 / 5 / 14



## Allmänna beställningsdata

Typ	IE-BI-USB-A	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1019570000</a>	Insats USB, Flänsinsats Typ A
GTIN (EAN)	4032248731602	
Förp.	10 Stück	

## Dammskyddskåpor

För att skydda era apparater mot damm och smuts.



## Allmänna beställningsdata

Typ	IE-BP-V01P	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1965700000</a>	Flänskåpa-skyddslock
GTIN (EAN)	4032248653928	
Förp.	10 Stück	

## IE-BH-V01M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## LWL-LC

FO-insatser för stickkontakter var.1 / 4 / 14



## Allmänna beställningsdata

Typ	IE-BI-LCD-MM-C	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1964420000</a>	Insats LC, Flänsinsats LC-Duplex, Multimode
GTIN (EAN)	4032248649037	
Förp.	10 Stück	
Typ	IE-BI-LCD-SM-C	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1962880000</a>	Insats LC, Flänsinsats LC-Duplex, Singlemode
GTIN (EAN)	4032248645077	
Förp.	10 Stück	

## Hybrid

Hybrid, 10-polers. Insatser för stickkontakter, variant 14



## Allmänna beställningsdata

Typ	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1096150000</a>	Crimpkontakt, för flänsinsats, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869114	
Förp.	300 Stück	
Typ	IE-BI-HYB-10P	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1069010000</a>	Flänsinsats, för flänsinsats, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823970	
Förp.	10 Stück	