

**IE-BI-LCD-MM-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

FO-insatser för stickkontakter var.1 / 4 / 14

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Insats LC, Flänsinsats LC-Duplex, Multimode
Art.nr.	<a href="#">1964420000</a>
Typ	IE-BI-LCD-MM-C
GTIN (EAN)	4032248649037
Förp.	10 Stück

Skapandedatum den 3 juni 2024 11:56:13 CEST

Katalogversion 18.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

## IE-BI-LCD-MM-C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	30 mm	Byggdjup (tum)	1,181 inch
Höjd	13,2 mm	Bygghöjd (tum)	0,52 inch
Bredd	15,6 mm	Byggbredd (tum)	0,614 inch
Nettovikt	13,6 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...70 °C	Fuktighet	0...85 % rel. fuktighet
-----------------	----------------	-----------	-------------------------

## Allmänna data

Anslutning 1	LC Duplex	Anslutning 2	LC Duplex
Artikelbeskrivning	Flänsinsats LC-Duplex, Multimode	Dämpning	≤ 0,4 dB
Fibertyp	Multimode	Fuktighet	0...85 % rel. fuktighet
Färgkod	övriga	Kapslingsmaterial	PBT Zinktryckgjutning
Skyddsklass	IP67 med kapsling	Stickcykler	1000
Uppbyggnad	Stickanslutnings- och flänsinsats för kapslingar i varianterna 1, 4, och 14.	Återflödesdämpning	≥ 30 dB

## Allmänna standarder

Kontaktdon Norm	IEC 61754-20
-----------------	--------------

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22
ECLASS 12.0	19-17-01-22	ECLASS 13.0	19-17-01-22

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar


Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	<a href="#">GOST Approval</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Användardokumentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> <a href="#">Designation key / Type key</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

**IE-BI-LCD-MM-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Ritningar****Profilritning**

**IE-BI-LCD-MM-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tillbehör****... för fiberoptiska kontaktdon SC, ST och LC****GOF**

- För glasfiber SC/ST, IP20- och IP67-kontakter
- För glasfiber LC och IP 67-kontakter

**POF**

- För polymeroptiska fibrer SC/ST, IP20- och IP67-kontakter
- För optofibrer, Profinet och Mobilkabel SC/ST och IP67-kontakter

**Allmänna beställningsdata**

Typ	IE-CT-LC-GOF	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">9205330000</a>	Crimpverktyg
GTIN (EAN)	4032248725465	
Förp.	1 Stück	